



Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	MT250
Produkt eller type komponent	Motormekanisme
Applikasjon	Automatisk fjærtrekk
Kompatibel med	ComPacT new generation ComPacT NSX250 new generation ComPacT new generation ComPacT NSX DC new generation NSX250 DC
Kontrolltype	Standard
Styrespenning	208...277 V AC 60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fast
Circuit breaker frame rated current	250 A

Komplementær

Styrestrøms type	Permanent Impuls
Circuit breaker response time	< 700 ms open < 80 ms closed
Maksimal driftsfrekvens	4 per minutt
Strømforbruk i VA	500 VA lukke 500 VA åpne
Tilgjengelig utstyr	SDE adapter
Beskrivelse av låsemuligheter	1 til 3 hengelåser Ø 5 til Ø 8 Hengelås i AV posisjon

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,8 cm
Pakke 1 Bredde	12,4 cm
Pakke 1 Vekt	17,0 cm
Package 1 Weight	1,39 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	15
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	21,616 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------