



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr	LX1FH
Kompatibel med	TeSys TeSys F LC1F kontaktor
Produktkompatibilitet	LC1F265 LC1F330
Kontrollkretstype	AC på 40...400 Hz
Styrespenning	220...230 V AC 40...400 Hz
Gjennomsnittlig motstand	70,6 Ohm inntrengings på 20 °C 1578 Ohm holder på 20 °C
Driftstid	100...170 ms åpne 40...65 ms lukke
Mekanisk levetid	10 Mcycles
Bruksområde	2400 cyc/h på <55 °C

Komplementær

Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Styrekretsens spenningsgrenser	Drop-out: 0,35 - 0,55 Uc 40...400 Hz 55 °C) Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Starteffekt (VA)	650 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA	10 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Varmeavgivelse	8 W på 40...400 Hz

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Vekt	0,75 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,500 cm
Pakke 1 Bredde	10,000 cm
Pakke 1 Vekt	19,000 cm
Package 1 Weight	861,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	10,785 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	96
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	97,916 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------