



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr	LX1FL
Kompatibel med	TeSys TeSys F LC1F kontaktor
Produktkompatibilitet	LC1F1250 LC1F630
Kontrollkretstype	AC på 40...400 Hz
Styrespenning	415...440 V AC 40...400 Hz
Inductance of closed circuit	13 H
Gjennomsnittlig motstand	96 Ohm inntrengings på 20 °C 2960 Ohm holder på 20 °C
Driftstid	100...200 ms åpne 40...80 ms lukke
Mekanisk levetid	5 Mcycles
Bruksområde	1200 cyc/h på <55 °C

Komplementær

Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Styrekretsens spenningsgrenser	Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C) Drop-out: 0,25 - 0,5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Starteffekt (VA)	1650 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA	22 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Varmeavgivelse	20 W på 40...400 Hz

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Vekt	1,5 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,0 cm
Pakke 1 Bredde	11,5 cm
Pakke 1 Vekt	22,5 cm
Package 1 Weight	1,396 kg
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	8,866 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------