



Teknisk informasjon

Designnavn	M-Star M-Plan System M M-Smart M-Plan glass M-Arc M-Elegance
Produkt eller type komponent	Trykknapp
Bus type	KNX
Fargenyanse	Aktiv hvit

Komplementær

Kontrolltype	Touch type Touchless
Sensor type	Temperatur
Montering av enhet	Innfelt
Antall funksjonstaster	4
Mulige funksjoner	Pulskanter utløser 1-, 2-, 4- eller 8-bits telegrammer Ekspressinnstilling: Innhenter en forhåndsinnstilt konfigurasjon Trykknapp med 1 til 4 betjeningsknapper Nattmodus: lysdiodene lyser med redusert lysstyrke Programmerbar med ETS4 og høyere Pulskanter med 2-byte telegrammer Med status display Blind (enkelt / dobbelt overflate) Bakgrunnsbelyste symboler Deaktivere funksjoner Scene retrieval Oppførsel og lysstyrke av statusvisningene 8-bit lineær regulator Switching, toggling, dimming (single/dual-surface) Demontering av beskyttelse med tilbehør Avansert innstilling: Individuell konfigurering Scene saving Proximity function
Lokal varsling	1 LED per kanal (white/green)
Merking	Med symboler
Materiale	Plast
Fargetone	Aktiv hvit
Overflatebehandling	Lakkert
Bredde	55 mm
Høyde	55 mm

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,400 cm
Pakke 1 Bredde	7,600 cm
Pakke 1 Vekt	7,700 cm
Package 1 Weight	98,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	19,500 cm
Pakke 2 Bredde	30,900 cm
Pakke 2 Lengde	40,700 cm
Pakke 2 Vekt	5,344 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------