



Teknisk informasjon

Serie	KNX
Designnavn	System design
Produkt eller type komponent	Trykknapp
Bus type	KNX

Komplementær

Sensor type	Temperatur
Montering av enhet	Innfelt
Antall funksjonstaster	8
Mulige funksjoner	With LCD display Med temperatur sensor Med status display Proximity function Scene function Skjermsparer Rengjøringsmodus Switching, toggling, dimming (single/dual-surface) Blind kontroll Avansert instilling: Individuell konfigurering Many ways of programming/ configuration possible Programmerbar med ETS4 og høyere Offset adjusts calibration for temperature Integrated KNX bus coupler
Merking	Med symboler
Materiale	Plast
Overflatebehandling	Lakkert
Bredde	71 mm
Høyde	71 mm

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,200 cm
Pakke 1 Bredde	7,500 cm
Pakke 1 Vekt	8,200 cm
Package 1 Weight	121,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	45
Pakke 2 Høyde	15,000 cm

Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	5,750 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------