



Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Tilbehør / separat del kategori	Kabelføring tilbehør
Produkt eller type komponent	Bøyd og roterende kabinett feste
Applikasjon	Multi-purpose
Kapslingens nominelle dimensjoner	-
Montasjeplassering	På kapsling
Montering	For 50 mm firkantrør På vedlegg med en dybde på 300 mm krever en adapter På vedlegg med dybder på 200 og 250 mm
Kompatibel med	Spacial Spacial S3CM
Sammensetning	Festeelementer 1 vippe feste
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Materiale	Aluminium
Farge	Grå (RAL 7040)
Type overflate	Epoxy-polyester pulver
Festemetode	Ved å feste elementet
Driftsvinkel	30 °
Permanent tillatt belastning	2,98 kg
Høyde	182 mm
Bredde	100 mm
Dybde	100 mm
Vekt	2,96 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,5 cm
Pakke 1 Bredde	16,5 cm
Pakke 1 Vekt	21,0 cm
Package 1 Weight	3,168 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	29,0 cm
Pakke 2 Bredde	37,5 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	31,68 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------