



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktspekter	TeSys Giga
Produkt eller type komponent	Kontaktor
Kortnavn utstyr	LC1G
Driftskategori	Power switching Motor control
Driftskategori	AC-1 AC-3 AC-3e AC-4 AC-5a AC-5b AC-6a AC-6B AC-8b AC-8a DC-1 DC-3 DC-5
Antall poler	3P
[Ue] merkespenning	≤ 1000 V AC 50/60 Hz ≤ 460 V DC
[Ie] nominell driftsstrøm	1050 A (at ≤ 40 °C) at ≤ 1000 V AC-1 630 A (at ≤ 60 °C) at ≤ 440 V AC-3
Styrespenning	48...130 V AC 50/60 Hz 48...130 V DC
Styrekretsens spenningsgrenser	Operasjonell: $0.8 U_c \text{ Min} \dots 1.1 U_c \text{ Max}$ (at ≤ 60 °C) Drop-out: $0.1 U_c \text{ Max} \dots 0.45 U_c \text{ Min}$ (at ≤ 60 °C)

Komplementær

[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV
Overspenningskategori	III
[Ith] fri luft termisk strøm	1050 A (at 40 °C)
Merkebryteevne	5550 A at 440 V
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	5,05 kA - 10 s 4,4 kA - 30 s 3,4 kA - 1 min 2,2 kA - 3 min 1,6 kA - 10 min
Sikringsstørrelse	630 A aM at ≤ 440 V for Motor 500 A aM at ≤ 690 V for Motor 1250 A gG at ≤ 690 V
Gjennomsnittlig impedanse	0,000065 Ohm
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V
Effekttap per pol	70 W AC-1 - Ith 1050 A 26 W AC-3 - Ith 630 A
Kompatibilitetskode	LC1G
Kontakttype	3 NO
Hjelpekontakt sammensetning	1 NO + 1 NC

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installator ansvarlig for å utføre egnert og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Motoreffekt kW	180 kW at 230 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 315 kW at 400V AC 50/60 Hz (AC-3e) 335 kW at 415 v AC 50/60 Hz (AC-3e) 355 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 375 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 500 kW at 690 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 450 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 200 kW at 230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 335 kW at 400V AC 50/60 Hz (AC-3) 375 kW at 415 v AC 50/60 Hz (AC-3) 400 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 400 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 500 kW at 690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 450 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3) 180 kW at 230 V AC 50/60 Hz (AC-4) 315 kW at 400V AC 50/60 Hz (AC-4) 335 kW at 415 v AC 50/60 Hz (AC-4) 355 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-4) 375 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-4) 450 kW at 690 V AC 50/60 Hz (AC-4) 355 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Motoreffekt hk	250 Hp at 200/208 V 60 Hz 300 Hp at 230/240 V 60 Hz 600 Hp at 460/480 V 60 Hz 700 hp at 575/600 V 60 Hz
Merkeslutteve Irms	7220 A at 440 V
Spiral teknologi	Built-in bidirectional peak limiting
Mekanisk levetid	5 Mcycles
Inrush power in VA (50/60 Hz, AC)	990 VA
Inrush power in W (DC)	790 W
Hold-in power consumption in VA (50/60 Hz, AC)	18,7 VA
Hold-in power consumption in W (DC)	9,5 W
Driftstid	40...70 ms lukke 15...50 ms åpne
Bruksområde	600 Cyc/H AC-3 600 Cyc/H AC-3e 300 Cyc/H AC-1 150 cyc/h AC-4
Tilkoblingsklemmer	Hovedstrøm: bar 2 - busbar cross section: 52 x 20 mm Hovedstrøm: klemmer for ringkabelsko 1 185 mm ² Hovedstrøm: boltet forbindelse Styrekrets: push-in 1 0,2...2,5 mm ² - cable stiffness: Helkjernet flertrådet uten endehylse Styrekrets: push-in 1 0,25...2,5 mm ² - cable stiffness: Fleksibel med endehylse Styrekrets: push-in 2 0,5...1,0 mm ² med endehylse Styrekrets: push-in 0,75...2,5 mm ² - cable stiffness: Helkjernet flertrådet uten endehylse Styrekrets: push-in 0,75...2,5 mm ² - cable stiffness: Fleksibel med endehylse
Senteravstand fane	70 mm
Montering	Plate
Standarder	EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 JIS C8201-4-1 JIS C8201-5-1
Produktsertifikater	CB Scheme[RETURN]CCC[RETURN]cULus[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN] RO-MR by DNV-GL
Tiltrekningsmoment	58 N.m
Høyde	284 mm
Bredde	211 mm
Dybde	266 mm
Vekt	14,2 kg

Miljø

IP-grad	IP2x forside med deksler i samsvar med IEC 60529 IP2x forside med deksler i samsvar med VDE 0106
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-60...80 °C
Mekanisk robusthet	Vibrasjoner 5...300 Hz 2 gn contactor open Vibrasjoner 5...300 Hz 4 gn contactor closed Støt 10 gn 11 ms contactor open Støt 15 gn 11 ms contactor closed
Farge	Mørkegrå
Overflatebeskyttelse	TH
Tillatt omgivelsestemperatur rundt utstyret	-40...70 °C ved UC

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	30,000 cm
Pakke 1 Bredde	34,500 cm
Pakke 1 Vekt	50,500 cm
Package 1 Weight	16,122 kg
Enhetstype pakke 2	S06
Antall enheter i pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	75,000 cm
Pakke 2 Bredde	60,000 cm
Pakke 2 Lengde	80,000 cm
Pakke 2 Vekt	43,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------