



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produktnavn	Actassi OPB
Produkt eller type komponent	19" skap
Applikasjon	Kabling
Applications	For å beskytte nettverksutstyr For å montere 19" utstyr
Kapslingstype	Ferdigmontert
Support equipment	2 x fastmonterte 19" stativskinner montert 120 mm fra fronten (banen 25 mm)
Front face	Glassdør
Porttype	Front glasert dør - med 1 punkts låsesystem (nøkkel: 333) - vendbar åpning ved 180 °
Tilgjengelighet for drift	Bakside Front Side
Avtakbare deler	Front avtagbar dør Topp blindplate Bunn blindplate Bak blindplate Side avtagbare sideplater
Colour	Lys grå (RAL 7035)

Komplementær

Sammensetning	3 x kabelinnføring 1 x glassdør front 2 x plater side 2 x 19 "stendere front 1 x åpen profil
Load rating	50 Kg statisk 3 kg pr høydeenhet
Back face	Utsparring
Side face	Panel
Antall cut-out	1 hullside 1 hullbunn 1 hullTopp
Installation mode	Veggmontert
Materiale	Stålplate: struktur Stålplate: dør Sekurit glass: dør Galvanisert stål: profil
Type overflate	Epoxy-polyester pulver
Bredde	600 mm
Høyde	915 mm
Dybde	500 mm
Vekt	31,72 kg
Antall rack-enhet	18U
Targeted region	Europe

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Standarder	EIA-310D IEC 60297-3-100

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	95,400 cm
Pakke 1 Bredde	54,400 cm
Pakke 1 Vekt	61,500 cm
Package 1 Weight	31,720 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	RO
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------