



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produktnavn	Actassi OPB
Produkt eller type komponent	19" skap
Applikasjon	Kabling
Applications	For å montere 19" utstyr For å forbedre sikkerheten av utstyret For å beskytte nettverksutstyr
Kapslingstype	Ferdigmontert
Support equipment	2 x fastmonterte 19" stativskinner montert 120 mm fra fronten (banen 25 mm)
Front face	Flat dør
Porttype	Front flat dør - med 1 punkts låsesystem (nøkkel: 333) - vendbar åpning ved 180 °
Tilgjengelighet for drift	Bakside Front Side
Avtakbare deler	Front avtagbar dør Topp blindplate Bunn blindplate Bak blindplate Side avtagbare sideplater
Colour	Lys grå (RAL 7035)

Komplementær

Sammensetning	3 x kabelinnføring 2 x plater side 2 x 19 "stendere front 1 x åpen profil 1 x ståldør front
Load rating	50 Kg statisk 3 kg pr høydeenhet
Back face	Utsparring
Side face	Panel
Antall cut-out	1 hullside 1 hullbunn 1 hullTopp
Installation mode	Veggmontert
Materiale	Stålplate: struktur Stålplate: dør Galvanisert stål: profil
Type overflate	Epoxy-polyester pulver
Bredde	600 mm
Høyde	515 mm
Dybde	400 mm
Vekt	18,66 kg
Antall rack-enhet	9U
Targeted region	Europe

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Standarder	EIA-310D IEC 60297-3-100

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	47,0 cm
Pakke 1 Bredde	57,0 cm
Pakke 1 Vekt	61,0 cm
Package 1 Weight	18,44 kg
Enhetstype pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	9
Pakke 2 Høyde	187,0 cm
Pakke 2 Bredde	100,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	179,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	RO
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------