




Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	Linergy TR
Produkt eller type komponent	Tilkoplingsblokk
Kortnavn utstyr	TRV
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Tilkoblingsklemme type	Gjennomgang
Klemme nivå	1
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	6 mm ²
Lengde	47,7 mm
Farge	Grå
Antall pr. sett	Sett å 50

Komplementær

Bredde	8,2 mm
Høyde	47,5 mm
Tilkoblingsklemmer	1 x Skrutilkobling: oppstrøms (M4) 1 x Skrutilkobling: nedstrøms (M4)
Number of connections	2
Posisjon for tilkobling	Sidelengs
Antall måleinganger	2
Kabeltverrsnitt	0,2...10 Mm ² , Solid kabel med endehylse 0,2...6 Mm ² , Fleksibel kabel med endehylse 0,2...10 Mm ² , Solid kabel uten endehylse 0,2...10 mm ² , Fleksibel kabel uten endehylse
Tiltrekningsmoment	1,5...1,8 N.m
Avmantlingslengde	10 mm
Verktøy type	Tilkobling: skrutrekker Frakobling: skrutrekker
[Ue] merkespenning	1000 V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 690 V i samsvar med ATEX Exe II Ex II 2 GD 600 V cURus
[In] merkestrøm	41 A i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 50 A cURus 50 A CSA 40 A i samsvar med ATEX Exe II Ex II 2 GD
Materiale	Polyamid 6/6: isolasjonshuset Kopperlegering: connector and screw Kopperlegering: felles forbindelse Chromium-nickel steel: spring
Dielektrisk tap	0,01 ved 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0,01 ved 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3,7 ved 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.M i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30
Overflate motstand	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30
Krype motstand	500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30
Flammehemming	V0, tykkelse 0,8 mm i samsvar med UL 94

Vekt	13,95 g
Kompatibel med	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling

Miljø

Produktsertifikater	ATEX[RETURN]LR[RETURN]VDE[RETURN]GL[RETURN]DNV[RETURN]CSA[RETURN]cURus[RETURN]
Dielektrisk styrke	1000 V i samsvar med IEC 60243-1
Omgivelsestemperatur for drift	-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1 -40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,800 cm
Pakke 1 Bredde	4,700 cm
Pakke 1 Vekt	4,800 cm
Package 1 Weight	14,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	5,200 cm
Pakke 2 Bredde	10,500 cm
Pakke 2 Lengde	21,500 cm
Pakke 2 Vekt	730,000 g
Enhetstype pakke 3	S06
Antall enheter i pakke 3	7000
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	115,200 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------