



Teknisk informasjon

Serie	Exiway
Produktnavn	Exiway Light
Produkt eller type komponent	Emergency luminaire
Applikasjon	Escape route lighting
Funksjon	Self-test
Operational mode	Maintained Non-maintained
Antall batterier	1 x 3,2 V 0,57 Ah LiFePO4 1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4
Fargetone	Hvit
Lyskilde	9 x LED 2.4 W 1 x LED 10 W
Synlig avstand	20 m
Lyskildefarge	Hvit
Deksel	Transparent
Tilleggsinformasjon	2 wires connection

Komplementær

Montering	Vegg Brakett
[Ue] merkespenning	230 V AC 50...60 Hz 230 V AC 50/60 Hz
Strømforbruk i VA	5 VA 4 VA non-maintained 8,5 VA maintained
Strømforbruk i W	1,69 W 0,45 W non-maintained 3,6 W maintained
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
LED lifespan	100000 t
Mulige funksjoner	LED for local indication
Test funksjon	Auto test
Autonomi	1 t 1.5 h 2 h 3 t
Opptrekkstid	12 t
Lysstrøm	Emergency condition: 110 lm for 1 t Emergency condition: 90 lm for 1.5 h Emergency condition: 70 lm for 2 h Emergency condition: 50 lm for 3 t
Lokal varsling	LED
Signalfunksjon	Emergency mode Enhetsfeil
Materiale	Polykarbonat Termoplast selvslukkende
Høyde	112 mm
Dybde	53,5 mm

Bredde	229 mm
Vekt	479 g

Miljø

IP-grad	IP42 IP65
IK beskyttelsesklasse	IK09
Flammehemmende	V2
Brannmotstand	850 °C
Produktsertifikater	CE[RETURN]ENEC
Omgivelsestemperatur for drift	0...40 °C
Standarder	EN 60598-2-22: II EN 60598-1: group 1 UL 94 EN 62471 EN 60695-2-10

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,7 cm
Pakke 1 Bredde	4,3 cm
Pakke 1 Vekt	23,2 cm
Package 1 Weight	400 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	18
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	7,641 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------