



Teknisk informasjon

Serie	EcoStruxure
Produktnavn	Panel Server Entry
Produkt eller type komponent	Gateway
Kortnavn utstyr	PAS400
Applikasjon	Gateway
[Us] matespenning	110...277 V AC 50/60 Hz
Kommunikasjons gateway	Ethernet TCP/IP to wireless devices

Komplementær

Strømforbruk i w	3,5 W 110...277 V
Type kommunikasjonsnettverk	Ethernet, 10/100BASE-T Wi-Fi 2.4 GHz Wi-Fi, IEEE 802.15.4 GHz Trådløs, IEEE 802.15.4
Kommunikasjonsport protokoll	Modbus TCP DHCP HTTPS NTP/SNTP IPv4 IPv6 TCP/IP
Støtte for kommunikasjonsport	1 RJ45: ETHERNET
Number of server	20 server device(s) IEEE 802.15.4
Number of clients	64 Modbus TCP server
Minnekapasitet	512 MB NAND
Antall innganger	0
Tilkoblingsklemmer	Strømforsyning: screw terminal block (Topp) 1,5...2,5 mm² kabel (kabler) Kommunikasjon: screw terminal block (Bunn) 0,14...1,5 mm² kabel (kabler)
Tiltrekningsmoment	Strømforsyning: 0,6 N.m Kommunikasjon: 0,25 N.m
Avmantlingslengde	Strømforsyning: 7 mm Kommunikasjon: 7 mm
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Produktsertifikater	CE[RETURN]cULus[RETURN]CB[RETURN]RCM[RETURN]UKCA[RETURN]FCC[RETURN]RoHS[RETURN] RF[RETURN]IACS E10

Standarder	IEC 61010 IEC 61010-1 IEC 61010-2-201 UL 61010 UL 61010-1 UL 61010-2-201 EN 61010-1 EN 61010-2-201 CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201 IEC 62974-1 IEC 61326-1 EN 61326-1 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 301 489-17 EN 301-893 EN 55032 CISPR 11 ETSI EN 300 328 IEEE 802.15.4 IEEE 802.11a/b/g/n IEEE 802.3 af/at FCC CFR 47 part 15 class A EN 62311 IEC 62311 ANSI C63.10 EN 62974-1 DNVGL-GC-0339
Dybde	70,2 mm
Høyde	93 mm
Bredde	54 mm
Vekt	163 g
Data buffer	1 month(s)
Mulige funksjoner	Embedded web page for configuration and upgrade Diagnostisere funksjoner Diagnostic report Diagnostikk på kommunikasjon Energistyring With integrated web server Firmware update Backup/Restore configuration Configurable event Event Logger
Produktspesifikk applikasjon	Wireless Schneider Electric devices ecosystem
Webfunksjoner	HTTPS server SFTP publication (CSV / JSON)
Kommunikasjonsfunksjoner	Device Profile for Web Services (DPWS) Modbus TCP server SNTP client DHCP-klient
Ferdigstilling grensesnitt	EcoStruxure Power Commission desktop Webside
Sanntidsklokke	With RTC-battery set Without any user calibration
Tidssynkronisering protokollen	NTP SNTP
Kompatibel med	EcoStruxure Facility Expert EcoStruxure Building Operation EcoStruxure Power Operation EcoStruxure Power Monitoring Expert EcoStruxure Asset Advisor EcoStruxure Energy Hub EcoStruxure Resource Advisor

Miljø

Relativ fuktighet	5...95 %
IP-grad	IP40 (forside) IP20 (hus)
Omgivelsestemperatur for drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Forurensninggrad	2
Driftshøyde	0...2000 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,3 cm
Pakke 1 Bredde	5,9 cm
Pakke 1 Vekt	9,5 cm
Package 1 Weight	238 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	45
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	11,151 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	360
Pakke 3 Høyde	75 cm
Pakke 3 Bredde	60 cm
Pakke 3 Lengde	80 cm
Pakke 3 Vekt	95,68 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler og kabler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------