

RXG12ED

RXG pluggrelé med låsbar testknapp og innebygget LED og 1 C/O kontakt på 10A og 48 VDC forsyning



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays
Serie navn	Interface relay
Produkt eller type komponent	Plugg-inn relée
Kortnavn utstyr	RXG
Kontakttype og sammensetning	1 C/O
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt	10 A på -40...55 °C
Lokal varslings	Flag

Komplementær

Status LED	Med
[Ie] nominell driftsstrøm	10 A på 30 V (DC) i samsvar med UL 10 A på 30 V (DC) i samsvar med IEC 10 A på 250 V (AC) i samsvar med IEC 10 A på 250 V (AC) i samsvar med UL
Elektrisk levetid	100000 Sykluser for Nei Ohmsk last ved 55 °C 100000 sykluser for NC Ohmsk last ved 55 °C
Coil resistance	4400 Ohm +/- 10 %
Støtmotstand	20 gn i drift 100 gn ikke er i drift
Monteringsposisjon	Alle posisjoner
Styrespenning	48 V DC
Farge på dekselet	Standard
Drop-out spenningsgrense	>= 0.1 Uc DC
Belastningsstrøm	10 A på 250 V AC
Minimum switching capacity	500 mW på 100 mA, 5 V DC
Maksimum svitsjekapasitet	2500 VA
Kontrolltype	Låsbar testknapp
Tiltrekkingskraft	0,8 N.m
Kontaktmotstand	100 mOhm
Isolasjonsmotstand	1000 MOhm på 500 V DC
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse F
Mekanisk levetid	10000000 sykluser
Sikkerhet pålitelighet data	B10d = 100000
Driftstid	20 ms
Tilbakestillingsstid	20 ms
Overspenningskategori	III
Maksimum brytespenning	250 V AC 30 V DC
Beskyttelseskategori	RT I
Bruksområde	<= 1800 sykluser/time under belastning <= 18000 sykluser/time ubelastet
Forurensningsgrad	2
Anvendelses koeffisient	0,2

[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med IEC 300 V i samsvar med CSA 300 V i samsvar med UL
Dielektrisk styrke	1000 V AC mellom kontakter med micro disconnection issolasjon 5000 V AC mellom spole og kontakt med reinforced insulation issolasjon
Test levels	Nivå A group mounting
Enhetens utseende	Komplett produkt
Kontaktmateriale	Sølv legering (AgSnO2In2O3)
Vekt	0,02 kg

Miljø

Standarder	CSA C22.2 No 14 IEC 61810-1 UL 508
Produktsertifikater	CSA[RETURN]CE[RETURN]EAC[RETURN]UL[RETURN]DNV-GL
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
IP-grad	IP40
Relativ fuktighet	10...85 %
Vibrasjonsmotstand	3 gn, amplitude = +/- 0.75 mm (f = 10...150 Hz)i drift 5 gn, amplitude = +/- 0.75 mm (f = 10...150 Hz)ikke er i drift

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,45 cm
Pakke 1 Bredde	9,25 cm
Pakke 1 Vekt	8,6 cm
Package 1 Weight	228 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer


Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----


Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Dimensions




Wiring Diagram



Performance Curves

Maximum Switching Capacity



X : Switching voltage (V)

Y : Switching current (A)

(1) AC Resistive Load


(2) AC Inductive Load $\cos(\phi)=0.4$

(3) DC Resistive Load

(4) DC Inductive Load ($L/R=7\text{ms}$)

Life Expectancy

Resistive Load




X : Contact Current (A)

Y : Operating Cycle Number

Life Expectancy

Inductive Load




X : Contact Current (A)

Y : Operating Cycle Number

NOTE: These are typical curves, actual durability depends on load, environment, duty cycle, etc.

DC Coil Operating Range VS Ambient Temperature



X : Ambient temperature (°C)

Y : Coil voltage (U/U_c)

(1) Permitted operating range area