



Teknisk informasjon

Varemerke	ABN
Serie	ABN ESPRO
Produkt eller type komponent	Kapsling
Kapslingstype	Tom kapsling
Skap/kapsling beskrivelse	Veggskap dybde 210 mm
Bredde	300 mm
Høyde	950 mm
Dybde	210 mm
Innbyggingsdybde	190 mm
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	6
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Tilleggsinformasjon	Kan kombineres ved siden av hverandre og på toppen av en annen
Brukervilkår	Innendørs
Type of door	Flat dør

Komplementær

Inkludert utstyr	2 kabelinnføringsplate 1 dør
Kabelinngang	Inn fra topp eller bunn
Porttype	Intern slett
Antall låser	3
Dørhengsling	Høyre eller venstre
Tiltingsvinkel	110 °
Montering av kapsling	Innfelt Overflate Innfelt
Montering	Hul vegg Betong
9 mm polbredde	144
Totalt antall 18 mm moduler	72
[In] merkestrøm	400 A
Beskrivelse av låsemuligheter	Mulig å forsegle Valg, nøkkellås
Låstype	3 poeng lås, 3 mm dobbel-bar
Kapslingsmateriale	Kapsling: pulverlakkert stål Dør: pulverlakkert stål Inni kapsling: plast
Farge	Hvit (RAL 9016)

Miljø

IP-grad	IP43
IK beskyttelsesklasse	IK09
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Standarder	EN/IEC 61439-1 VDE 0660 part 600

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	98,0 cm
Pakke 1 Bredde	31,0 cm
Pakke 1 Vekt	22,0 cm
Package 1 Weight	12,0 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------