

SMT1000I

APC Smart-UPS, Line Interactive, 1000VA,
Tower, 230V, 8x IEC C13-uttak, SmartSlot,
AVR, LCD



Oversikt

Presentasjon	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Leveringstid	Usually Ships within 2 Weeks

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Merkeeffekt i W	700 W
Merkeeffekt VA	1000 VA
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 320 C14
Output connection type	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
Batteritype	Bly-syre batteri
Inkludert utstyr	USB kabel Documentation CD Installation guide Smart UPS signalling RS-232 cable

Batteri og levetid

Tilleggsinformasjon	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Extended runtime	0
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteriopladningstid	3 t
Number of battery replacement quantity	1
Batterilevetid	3...5 år
Batteri ladekraft	88 W rated

Generelt

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Overflødig	No

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	21,9 cm
Bredde	17,1 cm
Dybde	43,9 cm
Vekt	18,86 kg
Montasjeplassering	Front
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB kompatibel	No

Inngang

Toleranse forsyningsspenning	151...302 V Justrbar 160...286 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz automatisk gjenkjenning

Utgang

Harmonisk forvrengning	Mindre enn 5 % ved full last
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Maximum configurable power in W	700 W
UPS type	Line interactive
Wave type	Sine wave
Utgangsfrekvens	47...53 Hz for 50 Hz nominal sync to mains 57...63 Hz for 60 Hz nominal sync to mains

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]VDE
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljømessig

Akkustikknivå	41 dBA
Varmeavgivelse	100 Btu/t
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Relativ fuktighet	0...95 %
Storage Relative Humidity	0...95 %

Kommunikasjon og ledelse

Kontrollpanel	Multifunction LCD status and control console
Nødstop	Optional
Ledige plasser	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	459 J
Noise suppression	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	37,6 cm
Pakke 1 Bredde	32,8 cm
Pakke 1 Vekt	59,5 cm
Package 1 Weight	22,77 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	9
Pakke 2 Høyde	124 cm
Pakke 2 Bredde	80 cm
Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	419,5 kg
SCC14	731304268673

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PH
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery
---------	---