

SMT1500RMI2U

APC Smart-UPS, Line Interactive, 1500VA,
Rackmount 2U, 230V, 4x IEC C13-uttak,
SmartSlot, AVR, LCD



Oversikt

Presentasjon	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Leveringstid	Usually in Stock

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Merkeeffekt i W	1000 W
Merkeeffekt VA	1500 VA
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 320 C14
Output connection type	4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
Antall rack-enhet	2U
Batteritype	Bly-syre batteri
Inkludert utstyr	USB kabel Documentation CD Installation guide Rack mounting support rails Smart UPS signalling RS-232 cable

Batteri og levetid

Tilleggsinformasjon	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Extended runtime	0
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteriopladningstid	3 t
Number of battery replacement quantity	1
Batterilevetid	4...6 år
Batteri ladekraft	144 W rated

Generelt

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Overflødig	No

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	8,6 cm
Bredde	43,2 cm
Dybde	45,7 cm
Vekt	28,64 kg
Montasjeplassering	Front
Mounting preference	Lower
Monteringsmetode	Rack-mounted
Two post mountable	0
USB kompatibel	Yes

Inngang

Toleranse forsyningsspenning	151...302 V Justrbar 160...286 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz automatisk gjenkjenning

Utgang

Harmonisk forvrengning	Mindre enn 5 % ved full last
Maximum configurable power in VA	1500 VA
Maximum configurable power in W	1000 W
Overføringstid	2 ms typical
UPS type	Line interactive
Wave type	Sine wave
Utgangsfrekvens	47...53 Hz for 50 Hz nominal sync to mains 57...63 Hz for 60 Hz nominal sync to mains

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]TÜV[RETURN]VDE
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljømessig

Akkustikknivå	46 dBA
Varmeavgivelse	90 Btu/t
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Relativ fuktighet	0...95 %
Storage Relative Humidity	0...95 %

Kommunikasjon og ledelse

Kontrollpanel	Multifunction LCD status and control console
Nødstop	Optional
Ledige plasser	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	459 J
Noise suppression	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	25,1 cm
Pakke 1 Bredde	59,4 cm
Pakke 1 Vekt	60,3 cm
Package 1 Weight	31,91 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	100 cm
Pakke 2 Bredde	80 cm
Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	272 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PH
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery
---------	---