



Teknisk informasjon

Produktspekter	Zelio Logic
Produkt eller type komponent	Discrete I/O extension module

Komplementær

Antall kontrollskjema linjer	120 med stige programmering
Syklus tid	6...90 ms
Backup-tid	10 år på 25 °C
Clock drift	12 min/år på 0...55 °C
Kontroller	Programminne på hver oppstart
[Us] merkespenning	12 V DC
Spenningsgrenser	10,4...14,4 V
Beskyttet mot feil faserekkefølge	Med
Digital inngangsnummer	6 i samsvar med IEC 61131-2 Type 1
Digital inngangstype	Resistive
Digital inngangsspenning	12 V DC
Digital inngangsstrøm	4 mA
Tellerfrekvens	1 kHz for discrete input
Garantert spenning = 1	>= 7 V for IB ... IG brukt som diskret inngang krets >= 5.6 V for I1 ... IA og IH ... IR diskret inngang krets
Spenningsstilstand 0 garantert	<= 3 V for IB ... IG brukt som diskret inngang krets <= 2.4 V for I1 ... IA og IH ... IR diskret inngang krets
Nåværende tilstand 1 garantert	>= 2 mA (I1 ... IA og IH ... IR diskret inngang krets) >= 0.5 mA (IB ... IG brukt som diskret inngang krets)
Nåværende tilstand 0 garantert	<= 0.2 mA (IB ... IG brukt som diskret inngang krets) <= 0.9 mA (I1 ... IA og IH ... IR diskret inngang krets)
Inngangskompatibilitet	3-wire proximity sensors PNP for discrete input
Inngangsimpedans	14 kOhm for IB ... IG brukt som diskret inngang krets 2.7 kOhm for I1 ... IA og IH ... IR diskret inngang krets
Antall utganger	4 relé
Toleranse utgangsspenning	24...250 V AC (relay output) 5 - 30 V DC (relay output)
Kontakttype og -sammensetning	Nei for relay output
Utgang termisk strøm	8 A for alle 4 utganger for relay output
Elektrisk levetid	AC-15: 500000 sykluser på 230 V, 0,9 A for relay output i samsvar med IEC 60947-5-1 AC-12: 500000 sykluser på 230 V, 1,5 A for relay output i samsvar med IEC 60947-5-1 DC-13: 500000 sykluser på 24 V, 0,6 A for relay output i samsvar med IEC 60947-5-1 DC-12: 500000 sykluser på 24 V, 1,5 A for relay output i samsvar med IEC 60947-5-1
Svitsjekapasitet i mA	>= 10 mA på 12 V (relay output)

Arbeidsfrekvens i Hz	0,1 Hz (et slips) for relay output 10 Hz (ingen last) for relay output
Mekanisk levetid	1000000 sykluser for relay output
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1 and EN/IEC 60664-1
Responstid	10 ms (fra tilstand 0 til tilstand 1) for relay output 5 ms (fra tilstand 1 til tilstand 0) for relay output
Tilkoblingsklemmer	Skrulklemmer, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) Fleksibel med endehylse Skrulklemmer, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm ² (AWG 24...AWG 18) Fleksibel med endehylse Skrulklemmer, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² (AWG 25...AWG 14) halvfast Skrulklemmer, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² (AWG 25...AWG 14) Solid Skrulklemmer, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm ² (AWG 24...AWG 16) Solid
Tiltrekningsmoment	0,5 N.m
Overspenningskategori	III i samsvar med IEC 60664-1
Vekt	0,2 kg

Miljø

Produktsertifikater	GL[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]C-Tick[RETURN]GOST
Standarder	IEC 60068-2-27 Ea IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-12 IEC 61000-4-4 nivå 3 IEC 61000-4-2 level 3 IEC 61000-4-3 IEC 60068-2-6 Fc IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-6 level 3
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 (tilkoplingsblokk) IP40 i samsvar med IEC 60529 (front panel)
Miljødata	EMC direktiv i samsvar med IEC 61000-6-2 EMC direktiv i samsvar med IEC 61000-6-3 EMC direktiv i samsvar med IEC 61000-6-4 EMC direktiv i samsvar med IEC 61131-2 zone B Lavspenningsdirektiv i samsvar med IEC 61131-2
Disturbance radiated/conducted	Klasse B i samsvar med EN 55022-11 gruppe 1
Forurensninggrad	2 i samsvar med IEC 61131-2
Omgivelsestemperatur for drift	-20...40 °C i ikke-ventilert kabinett i samsvar med IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2 -20...55 °C i samsvar med IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Driftshøyde	2000 m
Maximum altitude transport	3048 m
Relativ fuktighet	95 % uten kondensering eller dryppvann

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,800 cm
Pakke 1 Bredde	9,000 cm
Pakke 1 Vekt	10,000 cm
Package 1 Weight	181,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	5,911 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja

Logistisk informasjon


Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode


Garanti	18 months
---------	-----------

I/O Extension Modules

Mounting on 35 mm/1.38 in. DIN Rail




Screw Fixing (Retractable Lugs)



SR3	a (mm/in.)	G (mm/in.)
XT61••	35 / 1.38	25 / 0.98
XT101••	72 / 2.83	60 / 2.36
XT141••	72 / 2.83	60 / 2.36

Connection of Smart Relays on DC Supply, with Discrete I/O Extension Modules

SR3B...JD + SR3XT...JD, SR3B...BD + SR3XT...BD




- (1) 1 A quick-blow fuse or circuit-breaker.
 - (2) Ca: Analog sensor / Ta: Analog transmitter.
 - (3) Recommended values: 2.2 k Ω / 0.5 W (10 k Ω max.)
 - (4) Screened cables, maximum length 10 m / 32.80 feet.
- NOTE: QF and QG : 5 A for SR3XT141••

Compact and Modular Smart Relays

Electrical Durability of Relay Outputs

(in millions of operating cycles, conforming to IEC/EN 60947-5-1)

DC-12 (1)




X: Current (A)

Y: Millions of operating cycles

(1) DC-12: control of resistive loads and of solid state loads isolated by opto-coupler, $L/R \leq 1$ ms.

DC-13 (1)



X: Current (A)

Y: Millions of operating cycles

(1) DC-13: switching electromagnets, $L/R \leq 2 \times (U_e \times I_e)$ in ms, U_e : rated operational voltage, I_e : rated operational current (with a protection diode on the load, DC-12 curves must be used with a coefficient of 0.9 applied to the number in millions of operating cycles).