

SRT6KXLI

APC Smart-UPS SRT 6kVA, Tower, 230V, in/
ut:1P+N+J, ut:6x C13 4x C19, nettverkskort,
utbyggbar



Oversikt

Presentasjon	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Leveringstid	Usually in Stock

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Merkeeffekt i W	6000 W
Merkeeffekt VA	6000 VA
Output connection type	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
Type utgangskontakt	Hard wire 3-wire (H N + E) 1
Inkludert utstyr	CD with software Documentation CD Installation guide Removable support feet Temperature probe USB kabel Warranty card Web/SNMP management card

Batteri og levetid

Batteritype	Bly-syre batteri
Number of battery filled slots	0
Batteriopladningstid	1,5 t
Number of battery replacement quantity	1
Batterispenningen	192 V
Batteri ladekraft	597 W rated
Batterilevetid	3...5 år
Extended runtime	1

Generelt

UPS type	Double conversion online
Product web sub-family	High density
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Overflødig	No

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	43,2 cm
Bredde	17,4 cm
Dybde	71,94 cm
Vekt	60 kg
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB kompatibel	Yes
Monteringsposisjon	Vertikal

Inngang

Nettverksfrekvens	40...70 Hz automatisk gjenkjenning
Antall inngangskonnektorer	1 hard wire 3-wire (1P + N + E)
Toleranse forsyningsspenning	100...275 V adjustable (half load)

Utgang

Maximum configurable power in VA	6000 VA
Maximum configurable power in W	6000 W
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Wave type	Sine wave
Harmonisk forvrengning	Less than 2 %
Crest faktor	3:1
Forbikoblingstype	Internal bypass (automatic and manual)

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE[RETURN]EAC[RETURN]IRAM[RETURN]RCM[RETURN]VDE
Merking	CE Mark
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % ikke-kondenserende
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Akkustikknivå	55 dBA
Varmeavgivelse	1300 Btu/t
IP-grad	IP20

Kommunikasjon og ledelse

Ledige plasser	1
Preinstalled device	Network management card 3 with environmental monitoring
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Nødstop	Yes

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	480 J
-------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	37 cm
Pakke 1 Bredde	61 cm
Pakke 1 Vekt	96 cm
Package 1 Weight	67 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PH
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery
---------	---