



Oversikt

Presentasjon	For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Leveringstid	Usually in Stock

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Merkeeffekt i W	6000 W
Merkeeffekt VA	6000 VA
Type utgangskontakt	Hard wire 3-wire (1P + N + E) 1
Antall rack-enhet	4U
Provided equipment	1 USB kabel 1 RS-232 configuration cable 2 rack mounting brackets 1 external battery pack 1 battery cable 1 Brukermanual

Batteri og levetid

Batteritype	Bly-syre batteri
Batterispenningen	192 V
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteriopladningstid	4 t
Batterilevetid	3...5 år
Batteri ladekraft	235 W rated

Generelt

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Overflødig	No

Fysisk

Farge	Sort (RAL 7010)
Høyde	17,3 cm
Bredde	43,8 cm
Dybde	71,0 cm
Vekt	61 kg
Montasjeplassering	Front
Mounting preference	Lower
Monteringsmetode	Rack-mounted with kit
USB kompatibel	Yes
Monteringsposisjon	Horisontal

Inngang

Toleranse forsyningsspenning	110...300 V half load 176...300 V fullastet
Antall inngangskonnektorer	1 hard wire 3-wire (1P + N + E)
Nettverksfrekvens	40...70 Hz auto sensing

Utgang

Maximum configurable power in VA	6000 VA
Maximum configurable power in W	6000 W
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
Effektivitet	94 % (fullastet)
Tilleggsinformasjon	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Forbikoblingstype	Internal bypass (automatic and manual)
Crest faktor	3:1

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE[RETURN]UKCA
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...3000 m
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...60 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % ikke-kondenserende
Storage altitude	0...15000 m
Akkustikknivå	55 dBA
IP-grad	IP20

Kommunikasjon og ledelse

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Nødstop	Yes
Ledige plasser	1
Kontrollpanel	Multifunction LCD status and control console

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	600 J
-------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	48,5 cm
Pakke 1 Bredde	60 cm
Pakke 1 Vekt	83,6 cm
Package 1 Weight	71 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------