



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LUF
Produkt eller type komponent	Communication gateway
Produktkompatibilitet	ATV31 ATS48 TeSys U start-kontrollere

Komplementær

Bus type	Profibus DP Modbus
Type konektor	Hunn SUB-D 9 field bus RJ45 Modbus RJ45 til en PC
Maksimum antall tilkoplinger	<= 8 Modbus slaver
[Us] merkespenning	24 V DC +/- 10 %
Strømforbruk	100 mA typisk 280 mA maksimum
Lokal varsling	LED front panel
Tjenester	Kommando - bus type: Profibus DP - tilgjengelige funksjoner: 122 configurable words Konfigurasjon og justering - bus type: Fipio - tilgjengelige funksjoner: ved inngangsporten mini messaging anlegget Overvåking - bus type: Profibus DP - tilgjengelige funksjoner: 122 configurable words
Vekt	0,245 kg

Miljø

Elektromagnetisk kompatibilitet	Elektromagnetisk utstråling i samsvar med IEC 50081-2 Elektromagnetisk immunitet i samsvar med IEC 61000-6-2
Forurensningsgrad	2 i samsvar med IEC 60664
Omgivende lufttemperatur for installasjon	5...50 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	17,200 cm
Pakke 1 Bredde	13,700 cm
Pakke 1 Vekt	5,800 cm
Package 1 Weight	220,000 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	36
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm

Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	8,689 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	SE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------