



Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	MT250
Produkt eller type komponent	Motormekanisme
Applikasjon	Automatisk fjærtrekk
Kompatibel med	ComPacT new generation ComPacT NSX100 new generation ComPacT new generation ComPacT NSX160 new generation Compact ComPacT NSX DC new generation NSX100 DC Compact ComPacT NSX DC new generation NSX160 DC
Kontrolltype	Standard
Styrespenning	24...30 V DC
Circuit breaker mounting mode	Fast
Circuit breaker frame rated current	160 A 100 A

Komplementær

Styrestrøms type	Permanent Impuls
Circuit breaker response time	< 700 ms open < 80 ms closed
Maksimal driftsfrekvens	4 per minutt
Strømforbruk i W	500 W - lukke 500 W - åpne
Tilgjengelig utstyr	SDE adapter
Beskrivelse av låsemuligheter	Hengelås i AV posisjon 1 til 3 hengelåser Ø 5 til Ø 8

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,0 cm
Pakke 1 Bredde	10,7 cm
Pakke 1 Vekt	17,0 cm
Package 1 Weight	1,41 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	15
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	21,766 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------