



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Solid State Relays
Produkt eller type komponent	Heat sink

Komplementær

Kompatibilitet	1 solid state relay SSP på panel
Termisk motstand	1 °C/W
Montering	Panel
Materiale	Aluminium
Type overflate	Black anodized
Overflaten og nyttig overflaten	1425 cm ²
Antall festehull	6 med UNC 8-32 tråd
Tiltrekningsmoment	1,7...2,2 N.m
Salg per udelelig kvantitet	1
Bredde	76,2 mm
Høyde	132,1 mm
Dybde	60,2 mm
Vekt	0,620 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,0 cm
Pakke 1 Bredde	9,6 cm
Pakke 1 Vekt	15,2 cm
Package 1 Weight	497,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	22
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	10,94 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Dimensions

