



Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon STB distributed I/O solution
Produkt eller type komponent	Standard Network Interface Module
Konsept	Transparent Ready
Ethernetport	10base-T
Antall segmenter	1 primær, maks 6 utvidelser
Antall enheter per segment	0...256
Overføringshastighet	10 Mbit/s 3000 m med fiberoptisk forbindelse 10 Mbit/s 0...100 m i henhold til 802,3 standard 10 Mbit/s 0...1000 m med CONNEXIUM kabling system
Struktur type	Industrial LAN

Komplementær

Antall adresserbare I/O moduler	0...32 per øy
Kommunikasjonsfunksjoner	SNMP agent Modbus TCP/IP messaging Innebygd web (konfigurasjon, diagnostikk og tilgang til variabel) BootP / DHCP-protokollen
[Us] merkespenning	24 V DC
Type strømforsyning	SELV
Maks forsyningsstrøm	700 A
Spenningsgrenser	19,2...30 V
Ingangsstrøm	430 mA for tilførselskrets
Nominell utgangsstrøm	0,575 A på 60...70 °C 1,2 A
Utgangsspenning	5.25 V DC (toleranse: +/- 0.21 %) for logikk buss
Merking	CE
Overspenningskategori	II
Status LED	1 LED (grønn) status 1 LED (grønn) 10T 1 LED (grønn) island state (RUN) 1 LED (grønn) strømforsyning (PWR) 1 LED (rød) modulfeil (ERR) 1 LED (Gul) test modus
Dybde	70 mm
Høyde	128,3 mm
Bredde	40,5 mm
Vekt	0,13 kg

Miljø

Elektromagnetisk kompatibilitet	Immunitet mot elektromagnetiske forstyrrelser i samsvar med IEC 61131-2
Produktsertifikater	CSA[RETURN]UL[RETURN]FM Class 1 Division 2[RETURN]ATEX Cat 3G[RETURN]C-Tick
Forurensningsgrad	2 i samsvar med IEC 60664-1
Driftshøyde	<= 2000 m
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 61131-2 class 1
Omgivelsestemperatur for drift	0...60 °C (uten lastreduksjon) -25...70 °C (med belastningsfaktor)
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Relativ fuktighet	95 % på 60 °C uten kondens

Vibrasjonsmotstand	3 gn på 58...150 Hz på 35 x 7.5 mm symmetrisk DIN skinne 5 gn på 58...150 Hz på 35 x 15 mm symmetrisk DIN skinne +/-0.35 mm på 10...58 Hz
Støtmotstand	30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 88 reference 2-27

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,400 cm
Pakke 1 Bredde	7,300 cm
Pakke 1 Vekt	13,000 cm
Package 1 Weight	163,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	5,193 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Dimensions

