



Oversikt

Presentasjon	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Leveringstid	Usually in Stock

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Merkeeffekt i W	700 W
Merkeeffekt VA	1000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	6 IEC 60320 2 IEC Jumpers
Antall rack-enhet	2U
Antall kabler	1
Inkludert utstyr	CD with software Smart UPS signalling RS-232 cable Brukermanual

Batteri og levetid

Batteritype	Bly-syre batteri
Number of battery filled slots	1
Number of battery free slots	0
Batteriopladningstid	3 t
Number of battery replacement quantity	1
Batteri ladekraft	109 W rated
Batterilevetid	3...5 år
Extended runtime	1

Generelt

UPS type	Double conversion online
Antall effektmodul	700
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Overflødig	No

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	43,2 cm
Bredde	8,5 cm
Dybde	48,3 cm
Vekt	23 kg
Montasjeplassering	Front
Mounting preference	Lower
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB kompatibel	No

Inngang

Nettverksfrekvens	50/60 Hz +/- 5 Hz automatisk gjenkjenning
Toleranse forsyningsspenning	160...280 V

Utgang

Maximum configurable power in VA	1000 VA
Maximum configurable power in W	700 W
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1 Hz sync to mains
Wave type	Sine wave
Harmonisk forvrengning	Mindre enn 3 %
Crest faktor	3:1
Forbikoblingstype	Built-in bypass
Tilleggsinformasjon	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage

Overenstemmelse

Produktsertifikater	C-Tick[RETURN]CE[RETURN]GOST[RETURN]VDE
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...50 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % ikke-kondenserende
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Akkustikknivå	50 dBA
Varmeavgivelse	324 Btu/t
IP-grad	IP20

Kommunikasjon og ledelse

Ledige plasser	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Nødstop	Optional

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	420 J
Noise suppression	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	28,6 cm
Pakke 1 Bredde	63 cm
Pakke 1 Vekt	59,4 cm
Package 1 Weight	27,8 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	135 cm
Pakke 2 Bredde	100 cm
Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	522,4 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PH
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace, optional on-site warranties available, optional extended warranties available
---------	--