



Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	strømtrafomodul og spenningsutgang
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Compact ComPact NSX400 Compact ComPact NSX630 Compact ComPact INS Compact Compact INV
Antall poler	4P
[In] merkestrøm	400 A
Strømtrafo omsetningsforhold	400/5 A
Strømforbruk i VA	2 VA
Nøyaktighetsklasse	Klasse 0.5

Komplementær

[ue] merkespenning	530 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Hjelpkontaktilkobling	Klemme 2,5 mm ²

Miljø

Beskyttelsesklasse for elektrisk støt	Klasse II
IP-grad	IP40 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK04 conforming to IEC 62262

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,5 cm
Pakke 1 Bredde	17,0 cm
Pakke 1 Vekt	20,0 cm
Package 1 Weight	2,595 kg
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	5,677 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------