



Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Produkt eller type komponent	Ethernet interface modul
Applikasjon	Kommunikasjon
Kompatibel med	Masterpact Masterpact MTZ2 effektbryter Masterpact Masterpact MTZ3 effektbryter
Montering av enhet	Integrert

Komplementær

Kommunikasjons gateway	Ethernet TCP / IP til Modbus
Type kommunikasjonsnettverk	ULP, CANopen på USB Ethernet, Ethernet TCP/IP10/100 Mbps på RJ45
Circuit breaker mounting mode	Uttrekkbar
Montering	DIN skinne
Plassering på produkt	Lomme
Maks forsyningsstrøm	3 A
Strømforbruk i W	72 W
Produktsertifikater	EAC[RETURN]CE[RETURN]FCC
Standarder	IEC 60947-6-2 IACS E10 IEC 60950
Høyde	51 mm
Bredde	51 mm
Dybde	52,5 mm
Vekt	0,075 kg
Webserver	Innebygd
Inkludert utstyr	1 instruksjonsveiledning
Produktserie	Reservedel

Miljø

IP-grad	IP30
Omgivelsestemperatur drift	-20...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,85 cm
Pakke 1 Bredde	5,25 cm
Pakke 1 Vekt	5,1 cm
Package 1 Weight	207,0 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	14
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm

Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	3,239 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------