



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast CVS100...160 Horisontal installasjon 1 x 3P: fast CVS250 Horisontal installasjon 1 x 3P: fast NSX100...160 Horisontal installasjon 1 x 3P: fast NSX250 Horisontal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	3 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): CVS250 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): NSX250 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Textured Matt
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	650 mm
Høyde	141 mm

Vekt	1,16 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS100...160 uten fast kipp Horizontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS250 uten fast kipp Horizontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten fast kipp Horizontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten fast kipp Horizontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS100...160 med fast kipp Horizontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS250 med fast kipp Horizontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med fast kipp Horizontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med fast kipp Horizontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,000 cm
Pakke 1 Bredde	15,000 cm
Pakke 1 Vekt	57,900 cm
Package 1 Weight	1,142 kg
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	21,000 cm
Pakke 2 Bredde	33,500 cm
Pakke 2 Lengde	59,000 cm
Pakke 2 Vekt	9,662 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	128
Pakke 3 Høyde	105,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	173,400 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdelar i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------