

LVS04033

Linery DP(Polyblock)-fordelingsblokk for DIN
skinne-250A 3P-27hull for PrismaSeT G/P



Teknisk informasjon

Serie	Linery
Produktspekter	Linery
Produkt eller type komponent	Distribusjon blokk
Produktnavn	Linery DP
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling PrismaSeT PrismaSeT P Kapsling PrismaSeT Prisma PH Kapsling PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
IP-grad	IPxx B

Montering	Montasjeplate DIN skinne
Installert utstyr	Easypact: fast CVS100...250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS250 - kontroll: sidemontert grep - Vertikal installasjon Compact: fast INV100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon Compact: fast INV100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INV160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon Compact: fast INV160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INV200 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon Compact: fast INV200 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon Compact: fast INV250 - kontroll: sidemontert grep - Vertikal installasjon Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...250 og amperemeter uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horisontal installasjon Compact: fast NSX100...250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horisontal installasjon Compact: fast NSX100...250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horisontal installasjon Compact: fast NSX100...250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon Compact: fast NSX100...250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon Compact: fast NSX100...250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horisontal installasjon Compact: fast NSX100...250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Antall poler	3P
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC
[Uimp] nominell impuls-spenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A på 40 °C
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	8,5 kA for 1 s
[Ipk] rangert peak tåle strøm	30 kA
I ² t ved aktivering	72250000 A ² .s

Tilkoblingsklemmer	Tilførsel: direkte/bolt tilkobling 120 mm ² Fordeling: fjærklemmer (fase) , 6 x 4...10 mm ² (Fleksibel) Fordeling: fjærklemmer (fase) , 3 x 6...16 mm ² (Fleksibel) Fordeling: fjærklemmer (fase) , 6 x 4...10 mm ² (Stiv) Fordeling: fjærklemmer (fase) , 3 x 6...16 mm ² (Stiv)
Høyde	140 mm
Bredde	105 mm
Dybde	64 mm
Vekt	0,74 kg
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)

Miljø

Forurensninggrad	3
Overspenningskategori	III
Glødetrådtype	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, inside enclosure IEC 61439-2, inside enclosure
Produktsertifikater	ASTA
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,8 cm
Pakke 1 Bredde	12,0 cm
Pakke 1 Vekt	14,5 cm
Package 1 Weight	719,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	12,0 cm
Pakke 2 Bredde	29,0 cm
Pakke 2 Lengde	33,5 cm
Pakke 2 Vekt	7,21 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	280
Pakke 3 Høyde	100,0 cm
Pakke 3 Bredde	60,0 cm
Pakke 3 Lengde	80,0 cm
Pakke 3 Vekt	208,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------