



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Spesifikk kontaktor spolen
Kortnavn utstyr	LX9FG
Kompatibel med	TeSys TeSys F LC1F kontaktor
Produktkompatibilitet	LC1F185 LC1F225
Kontrollkretstype	AC på 40...400 Hz low consumption
Styrespenning	380 V AC 40...400 Hz
Inductance of closed circuit	16,4 H
Gjennomsnittlig motstand	128 Ohm inntrengings på 20 °C 4730 Ohm holder på 20 °C
Driftstid	130 ms åpne 35 ms lukke
Mekanisk levetid	10 Mcycles
Bruksområde	2400 cyc/h på <55 °C

Komplementær

Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Styrekretsens spenningsgrenser	Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc 55 °C Drop-out: 0.2...0.55 Uc 55 °C
Starteffekt (VA)	950...1180 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA	8,9...10,9 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Varmeavgivelse	8...9,8 W

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Vekt	0,55 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,400 cm
Pakke 1 Bredde	10,500 cm
Pakke 1 Vekt	17,700 cm
Package 1 Weight	568,900 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	14
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	8,434 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------