



Teknisk informasjon

Produktspekter	KNX
Produkt eller type komponent	Valve drive
Bus type	KNX
Rated input	Signal voltage (SELV): 2 x binær

Komplementær

Forsyning	Voltage supply over bus
[ue] merkespenning	24 V

Miljø

IP-grad	IP21
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,200 cm
Pakke 1 Bredde	13,000 cm
Pakke 1 Vekt	16,200 cm
Package 1 Weight	300,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	20,600 cm
Pakke 2 Bredde	31,300 cm
Pakke 2 Lengde	40,700 cm
Pakke 2 Vekt	3,370 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 months