



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produktnavn	Actassi OPB
Produkt eller type komponent	19" skap
Applikasjon	Kabling
Applications	For å beskytte nettverksutstyr For å montere 19" utstyr For å forbedre sikkerheten av utstyret
Kapslingstype	Ferdigmontert
Support equipment	2 x fastmonterte 19" stativskinner montert 120 mm fra fronten (banen 25 mm)
Front face	Flat dør
Porttype	Front flat dør - med 1 punkts låsesystem (nøkkel: 333) - vendbar åpning ved 180 °
Tilgjengelighet for drift	Front Side Bakside
Avtakbare deler	Front avtagbar dør Topp blindplate Bunn blindplate Bak blindplate Side avtagbare sideplater
Colour	Lys grå (RAL 7035)

Komplementær

Sammensetning	3 x kabelinnføring 2 x plater side 2 x 19 "stendere front 1 x åpen profil 1 x ståldør front
Load rating	50 Kg statisk 3 kg pr høydeenhet
Back face	Utsparring
Side face	Panel
Antall cut-out	1 hullside 1 hullbunn 1 hullTopp
Installation mode	Veggmontert
Materiale	Stålplate: struktur Stålplate: dør Galvanisert stål: profil
Type overflate	Epoxy-polyester pulver
Bredde	600 mm
Høyde	780 mm
Dybde	500 mm
Vekt	27,5 kg
Antall rack-enhet	15U
Targeted region	Europe

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnert og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Standarder	EIA-310D IEC 60297-3-100

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	54,5 cm
Pakke 1 Bredde	61,0 cm
Pakke 1 Vekt	83,5 cm
Package 1 Weight	27,5 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	181,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	121,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	RO
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------