



Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Produkt eller type komponent	Flexicable nippelplate
Tilbehør / separat del kategori	Kabelføring tilbehør
Application	Multi-purpose
Kompatibel med	Spacial Spacial SF Spacial Spacial S3D
Montasjeplassering	Kabinett bunn
Type nippel	Gjennomhull av skrutrekker
Type nippelplate	Membran
Kabelens ytre diameter	10...26 mm
Kabelinngang	Uten
Sammensetning	1 tallerken membran
Antall pr. sett	Sett á 1
Materiale	Tallerken: Stål Membran: HCE (varme kureres elastomer)

Komplementær

Farge	Tallerken: grå (RAL 7035)
Type overflate	Epoxy-polyester pulver
Høyde	30 mm
Bredde	245 Mm Ekte: 260 mm
Dybde	130 mm
Vekt	0,536 kg
Tykkelse	1,5 mm
Antall cut-out	Undrilled
Mål på utsparing	178 x 63 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,0 cm
Pakke 1 Bredde	13,5 cm
Pakke 1 Vekt	26,0 cm
Package 1 Weight	536,0 g
Enhetstype pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	250
Pakke 2 Høyde	62,0 cm
Pakke 2 Bredde	100,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	146,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------