




Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	Linergy TR
Produkt eller type komponent	Tilkoplingsblokk
Kortnavn utstyr	TRV
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Tilkoblingsklemme type	Gjennomgang
Klemme nivå	1
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	50 mm ²
Lengde	70,5 mm
Farge	Blå
Antall pr. sett	Sett å 50

Komplementær

Bredde	20 mm
Høyde	83,5 mm
Tilkoblingsklemmer	1 x Skrutilkobling: oppstrøms (M6) 1 x Skrutilkobling: nedstrøms (M6)
Number of connections	2
Posisjon for tilkobling	Sidelengs
Antall måleinganger	1
Kabeltverrsnitt	25...70 Mm ² , Solid kabel med endehylse 25...50 Mm ² , Fleksibel kabel med endehylse 25...70 Mm ² , Solid kabel uten endehylse 16...70 mm ² , Fleksibel kabel uten endehylse
Tiltrekningsmoment	6...8 N.m
Avmantlingslengde	24 mm
Verktøy type	Tilkobling: skrutrekker Frakobling: skrutrekker
[Ue] merkespenning	1000 V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 690 V i samsvar med ATEX Exe II Ex II 2 GD 600 V cURus
[In] merkestrøm	150 A cURus[RETURN]150 A CSA[RETURN]150 A i samsvar med EN/IEC 60947-7-1[RETURN]137 A i samsvar med ATEX Exe II Ex II 2 GD
Materiale	Polyamid 6/6: isolasjonshuset Kopperlegering: connector and screw Kopperlegering: felles forbindelse Chromium-nickel steel: spring
Dielektrisk tap	0,01 ved 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0,01 ved 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3,7 ved 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.M i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30
Overflate motstand	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30
Krype motstand	500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30
Flammehemming	V0, tykkelse 0,8 mm i samsvar med UL 94
Vekt	120,28 g

Kompatibel med	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling

Miljø

Produktsertifikater	cURus[RETURN]LR[RETURN]CSA[RETURN]DNV[RETURN]VDE[RETURN]IEC-Ex[RETURN]GL[RETURN]EAC[RETURN]ATEX
Dielektrisk styrke	1000 V i samsvar med IEC 60243-1
Omgivelsestemperatur for drift	-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1 -40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,3 cm
Pakke 1 Bredde	8,8 cm
Pakke 1 Vekt	23,0 cm
Package 1 Weight	120,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	8,3 cm
Pakke 2 Bredde	8,8 cm
Pakke 2 Lengde	23,0 cm
Pakke 2 Vekt	1,205 kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	90
Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	11,368 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 months