



## Teknisk informasjon

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Serie                        | Exiway                       |
| Produktnavn                  | Exiway Light                 |
| Produkt eller type komponent | Emergency luminaire          |
| Applikasjon                  | Anti-panic lighting          |
| Funksjon                     | Self-test                    |
| Operational mode             | Maintained<br>Non-maintained |
| Antall batterier             | 1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4     |
| Fargetone                    | Hvit                         |
| Lyskilde                     | 9 x LED 0.3 W                |
| Synlig avstand               | 20 m                         |
| Lyskildefarge                | Neutral                      |
| Tilleggsinformasjon          | 3 wires connection           |

## Komplementær

|                            |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montering av enhet         | Overflate                                                                                                                                                                             |
| Montering                  | Vegg<br>Tak                                                                                                                                                                           |
| [Ue] merkespenning         | 230 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                     |
| Strømforbruk i VA          | 4,7 VA non-maintained<br>7,9 VA maintained                                                                                                                                            |
| Strømforbruk i W           | 0,29 W non-maintained<br>3,6 W maintained                                                                                                                                             |
| Elektrisk isolasjonsklasse | Klasse II                                                                                                                                                                             |
| LED lifespan               | 100000 t                                                                                                                                                                              |
| Test funksjon              | Automatic periodical functional & duration test                                                                                                                                       |
| Autonomi                   | 1 t<br>1.5 h<br>2 h<br>3 t                                                                                                                                                            |
| Opptrekkestid              | 12 t                                                                                                                                                                                  |
| Lysstrøm                   | Emergency condition: 250 lm for 1 t<br>Emergency condition: 200 lm for 1.5 h<br>Emergency condition: 150 lm for 2 h<br>Emergency condition: 120 lm for 3 t<br>Maintained mode: 150 lm |
| Lokal varsling             | LED                                                                                                                                                                                   |
| Materiale                  | Polykarbonat selvslukkende                                                                                                                                                            |
| Høyde                      | 112 mm                                                                                                                                                                                |
| Dybde                      | 32 mm                                                                                                                                                                                 |
| Bredde                     | 229 mm                                                                                                                                                                                |
| Vekt                       | 0,38 kg                                                                                                                                                                               |

## Miljø

|                                |                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| IP-grad                        | IP65                                                                |
| IK beskyttelsesklasse          | IK09                                                                |
| Brannmotstand                  | 850 °C                                                              |
| Produktsertifikater            | CE[RETURN]ENEC                                                      |
| Omgivelsestemperatur for drift | 0...40 °C                                                           |
| Standarder                     | EN 60598-1: II<br>EN 60598-2-22<br>EN 62034<br>EN 62471<br>UL 94 V2 |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 11,7 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 4,3 cm    |
| Pakke 1 Vekt             | 23,2 cm   |
| Package 1 Weight         | 410 g     |
| Enhetstype pakke 2       | S03       |
| Antall enheter i pakke 2 | 18        |
| Pakke 2 Høyde            | 30 cm     |
| Pakke 2 Bredde           | 30 cm     |
| Pakke 2 Lengde           | 40 cm     |
| Pakke 2 Vekt             | 7,821 kg  |
| Enhetstype pakke 3       | P12       |
| Antall enheter i pakke 3 | 144       |
| Pakke 3 Høyde            | 53,2 cm   |
| Pakke 3 Bredde           | 80 cm     |
| Pakke 3 Lengde           | 120 cm    |
| Pakke 3 Vekt             | 74,568 kg |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>              |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                               |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>  |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                               |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                               |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>         |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  Ja                                           |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>           |
| Produktets livssyklus        |  <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a> |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.       |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | IT |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|