




Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	Copper cable
Kabelpakke	Trommel av 500 m
Fargetone	Blå
Type skjerming	F/FTP med kryssformet folieskjerm

Komplementær

Type kabel	4 pair cables
Kommunikasjonsnettverk kategori	7
Remote powering	PoE 15W (Power over Ethernet) PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Type nettverk	10GBASE-T
Minimum return loss	20,1 DB 100 MHz 30,0 dB 17,3 DB 250 MHz 24,0 dB 17,3 DB 500 MHz 22,0 dB 17,3 dB 600 MHz 22,0 dB
Demping	Guaranteed: 19 dB Typical: 17,4 dB @ 100 MHz Guaranteed: 31 dB Typical: 28,1 dB @ 250 MHz Guaranteed: 45,3 dB Typical: 39,0 dB @ 500 MHz Guaranteed: 50,1 dB Typical: 44,8 dB @ 600 MHz
Effektsummert NEXT	Garantert: 69,4 dB Typisk: 97,0 dB på 100 MHz Garantert: 63,4 dB Typisk: 87,0 dB på 250 MHz Garantert: 58,9 dB Typisk: 84,0 dB på 500 MHz Garantert: 57,7 dB Typisk: 82,0 dB på 600 MHz
Fjern-ende krysstaleavstand (ACR-F)	Garantert: 55,3 dB på 100 MHz Garantert: 47,3 dB på 250 MHz Garantert: 41,3 dB på 500 MHz Garantert: 39,7 dB på 600 MHz
Effektsummert fjern-ende-krysstaleavstand (PS ACR-F)	52,3 DB 100 MHz 44,3 DB 250 MHz 38,3 DB 500 MHz 36,7 dB 600 MHz
Nær-ende-krysstaletap	Garantert: 72,4 dB Typisk: 100,0 dB på 100 MHz Garantert: 66,4 dB Typisk: 90,0 dB på 250 MHz Garantert: 61,9 dB Typisk: 87,0 dB på 500 MHz Garantert: 60,7 dB Typisk: 85,0 dB på 600 MHz
Koblingsdemping	>= 75 dB fra 30...100 MHz i samsvar med IEC 61156-5, ed. 2 type Ib >= 75 - 20 x log10(f / 100) dB fra 100...1000 MHz i samsvar med IEC 61156-5, ed. 2 type Ib
Overføringsimpedanse	<= 10 mOhm/m at 1...10 MHz i samsvar med IEC 61156-5, ed. 2.1 (grad 1) <= 30 mOhm/m at 30 MHz i samsvar med IEC 61156-5, ed. 2.1 (grad 1) <= 60 mOhm/m at 100 MHz i samsvar med IEC 61156-5, ed. 2.1 (grad 1)
Inngangsimpedans	100 Ohm
Maximum loop resistance	143,2 Ohm per 1000 m
Segregasjonsklasse	Klasse d i samsvar med EN 50174-2
Maximum resistance unbalance	2 %
Bøyeradius	Minimum bøyeradius etter installasjon: 4 x total diameter Minimum bøyeradius under installasjon: 8 x total diameter

Materiale	Fast rent kobber: leder PE (polyethylene): isolasjon på ledere Kryssformet folieskjerm: skjerm Fortinnet kobber: drain wire PE (polyethylene): kappe
Euroklasse nivå	Dca s2 d1 a1
NVP-verdi (nominell hastighet)	82 %
Linear conductor resistance	71,6 mΩ/m
Awg måler	AWG 23
Yttre diameter kabel	7,3 mm
Kabellengde	500 m
Kabel vekt	54 kg / 1 km

Miljø

Omgivende lufttemperatur for installasjon	0...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C
Direktiver	2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv
Flammehekkende	LSZH
Standarder	Ytelse: ISO/IEC 11801:ed. 3 Ytelse: EN 50173-1 Ytelse: EN 50174-1 Ytelse: ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Ytelse: IEC 61156-5:ed. 2.1 Ytelse: EN 50288-4-1 Installasjons standarder: ISO/IEC 14763-2 Installasjons standarder: EN 50174-2 Flammespredende karakteristikk: IEC 60332-1 IEC 60754-1 Surhet av forbrenningsgasser: IEC 60754-2 Røykutvikling: IEC 61034

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	40,000 cm
Pakke 1 Bredde	40,000 cm
Pakke 1 Vekt	44,500 cm
Package 1 Weight	27,500 g
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	50,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	383,000 g

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 måneder