



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Kommunikasjon kort
Serie kompatibilitet	Altivar 212
Kommunikasjonsport protokoll	LonWorks

Komplementær

Elektrisk tilkobling	Screw terminal NETA, NETB LonWorks sending / mottak av data Screw terminal SHLD LonWorks kommunikasjon skjold Screw terminal G/E jordingsklemme Fjærklemmer F programmerbar logisk inngang Fjærklemmer R programmerbar kontaktingang Fjærklemmer VIB multifunksjons programmerbar analog inngang Fjærklemmer CC kontrollkrets potensial Fjærklemmer P24 strømforsyningsutgangen Screw terminal FLA, FLB, FLC multifunksjons programmerbar reléutgang
Inngangstype	Multifunction programmable logic input F < 24 V DC 5 mA vasken eller kilde Multifunction programmable contact input R < 24 V DC 5 mA vasken eller kilde Multifunction programmable analog input VIB 10 V DC 30 kOhm
Utgang type	Multifunction programmable relay output FLA, FLB, FLC 250 V AC 1 A 1 Multifunction programmable relay output FLA, FLB, FLC 250 V AC 0.5 A 0,4 Multifunction programmable relay output FLA, FLB, FLC 30 V DC 0.5 A Power supply output P24 24 V DC 50 mA
Elektrisk tilkobling	Screw/spring terminal block
Vekt	0,05 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,200 cm
Pakke 1 Bredde	17,200 cm
Pakke 1 Vekt	23,200 cm
Package 1 Weight	183,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	7
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,199 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------