



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Extended I/O card
Serie kompatibilitet	Altivar 61Q Altivar Lift Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61
Forsyning	Internal supply for reference potentiometer, 10.5 V DC (10...11 V) , <0,01 A, impedans: 1...10 kOhm for overspenning og kortslutnings beskyttelse Internal supply, 24 V DC (21...27 V) , <0,2 A for overspenning og kortslutnings beskyttelse
Antall analoge innganger	2
Analogue input type	AI3-/AI3+ differential current programmable: 0...20 mA, impedans: 250 Ohm, prøvetid: 4...6 ms, oppløsning: 11 bits + sign AI4 programvare-konfigurerbar strøm: 0...20 mA, impedans: 250 Ohm, prøvetid: 4...6 ms, oppløsning: 11 bits AI4 programvare-konfigurerbar spenning: 0...10 V DC, 24 V max, impedans: 30000 Ohm, prøvetid: 4...6 ms, oppløsning: 11 bits
Analog utgangsnummer	2
Analog utgangstype	AO2 programvare-konfigurerbar strøm: 0...20 mA, impedans: 500 Ohm, prøvetid: 4...6 ms, oppløsning: 10 bits AO2 programvare-konfigurerbar spenning: +/- 10 V DC, impedans: 470 Ohm, prøvetid: 4...6 ms, oppløsning: 10 bits AO3 programvare-konfigurerbar strøm: 0...20 mA, impedans: 500 Ohm, prøvetid: 4...6 ms, oppløsning: 10 bits AO3 programvare-konfigurerbar spenning: +/- 10 V DC, impedans: 470 Ohm, prøvetid: 4...6 ms, oppløsning: 10 bits
Antall digitale utganger	5
Digitale utganger	(LO3, LO4) assignable logic, prøvetid: 4...6 ms, kompatibel med nivå 1 PLC (R4A, R4B, R4C) konfigurerbar relé logikk
Digital utgangslogikk	(LO3, LO4) negativ (LO3, LO4) Positiv
Digital inngangsnummer	6
Digital inngangstype	(RP) frequency control, prøvetid: 4...6 ms (LI11...LI14) programerbar, kompatibel med nivå 1 PLC, impedans: 3.5 kOhm, prøvetid: 4...6 ms
Diskrét inngangs logikk	Negativ (LI11...LI14), >= 16 V (state 0), <= 10 V (state 1) Positiv (LI11...LI14), <= 5 V (state 0), >= 11 V (state 1) Positiv (RP), < 1.2 V (state 0), >= 3.5 V (state 1)

Komplementær

Elektrisk levetid	100000 sykluser for konfigurerbar relé logikk
Digital utgangsspenning	24 V DC (spenningsgrenser: ≤ 30 V) assignable logic
Maksimal utgangsstrøm	0,2 A, assignable logic
Minimum brytestrøm	3 mA på 24 V DC for konfigurerbar relé logikk
Maximum svitsjestrøm	Configurable relay logic 5 A på 250 V AC på Ohmsk last, $\cos \phi = 1$ Configurable relay logic 5 A på 30 V DC på Ohmsk last, $\cos \phi = 1$ Configurable relay logic 1,5 A på 250 V AC på Induktiv last, $\cos \phi = 0,4$ og L/R = 7 ms Configurable relay logic 1,5 A på 30 V DC på Induktiv last, $\cos \phi = 0,4$ og L/R = 7 ms
PTC-sensorinngang	TH2+, TH2- trip resistance, impedans: 3 kOhm TH2+, TH2- reset resistance, impedans: 1.8 Ohm TH2+, TH2- kortslutningsbeskyttelse, impedans: < 0.05 Ohm TH2+, TH2- for 6 PTC probe, impedans: ≤ 1.5 Ohm
Digital inngangsspenning	24 V DC (spenningsgrenser: ≤ 30 V) for programmerbar
Diskret inngang frekvens	0...30 kHz frequency control
Elektrisk tilkobling	Klemme, 1.5 mm ² / AWG 16, 0,25 N.m
Vekt	0,3 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,000 cm
Pakke 1 Bredde	17,000 cm
Pakke 1 Vekt	23,000 cm
Package 1 Weight	382,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	7
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,208 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------