



### Teknisk informasjon

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Serie                        | Exxact                         |
| Produkt eller type komponent | Summer                         |
| Enhetsens utseende           | Med festeramme og sentralplate |
| Colour                       | Hvit                           |
| Støynivå                     | 80 dB                          |
| Antall pr. sett              | Sett á 1                       |

### Komplementær

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Montering av enhet    | Innfelt                                                           |
| Rated current/voltage | 55 mA - <= 20 V DC drift/funksjon<br>6 mA - <= 20 V DC hvilemodus |
| Utgangsspenning       | <= 20 V DC <= 25 mA for LED<br><= 20 V DC <= 40 mA for summer     |
| Lokal varsling        | Rød LED                                                           |
| Tilkoblinger          | Skruklemmer                                                       |
| Type skruehode        | Tverrspør                                                         |
| Lydfrekvens           | 3,1 kHz +/- 0,8 kHz                                               |
| Materiale             | ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren )                                |
| IP-grad               | IP20                                                              |
| Innbyggingsdybde      | 11 mm                                                             |
| Høyde                 | 71 mm                                                             |
| Bredde                | 71 mm                                                             |
| Dybde                 | 20 mm                                                             |
| Produktkompatibilitet | Ferdigstilles med Exxact ramme                                    |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 5,600 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 8,000 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 8,200 cm   |
| Package 1 Weight         | 72,000 g   |
| Enhetsstype pakke 2      | P12        |
| Antall enheter i pakke 2 | 1728       |
| Pakke 2 Høyde            | 115,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 80,000 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 120,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 496,048 kg |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                      |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>      |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                                                                                                     |
| EU RoHS-direktiv           | Samsvar med unntak                                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a> |
| Informasjon om RoHS-unntak |  Ja                                   |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| Produktets livssyklus      | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                    |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | SE |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|