



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Bevegelsessensor
Enhetens utseende	Med fast ramme
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Version	2,2m versjon
Merkeeffekt i W	2300 W
Montering av enhet	Innfelt
Effektområde	1200 W for parallelt koblet lysrør 2 1150 VA for Lavspent halogenlampe med elektronisk transformator 500 W for kompakt lysrør 200 VA for motor (enfase) 2300 W for Glødelampe 2000 W for 230 V AC halogenlampe 1200 W for ukompensert lysrør 2000 VA for parallelt kompensert lysrør 140 µF cos phi = 0,9 900 W for HF spole lysrør 1050 VA for lavspent halogenlampe med jernkerne transformator
Deteksjons vinkel	180°
Lysfølsomhet	0...1000 lux
Tidsforsinkelse	1 s...20 min
Colour	Hvit (RAL 9003)
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Koblingsskjema	Med null (N)
Monterings høyde	2,2 m
Innbyggingsdybde	16 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	27 mm

Miljø

Standarder	EN 61000-6 EN 60669-2-1
Produktsertifikater	NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]FI[RETURN]CE
IP-grad	IP20

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnert og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,2 cm
Pakke 1 Bredde	7,6 cm
Pakke 1 Vekt	7,6 cm
Package 1 Weight	127,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	17,0 cm
Pakke 2 Bredde	17,0 cm
Pakke 2 Lengde	28,5 cm
Pakke 2 Vekt	1,46 kg
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	20
Pakke 3 Høyde	18,5 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	3,32 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------