



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	USB-lader + stikkontakt
Type USB-strømforsyning	USB type A + A

Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Montering av enhet	Innfelt
Antall uttak	1
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Uttak standardavvik	Schuko
Deksel	With shutter
Merkestrøm	16 A
Integrert tilkoblingstype	1 socket-outlet 250 V AC, maksimum spenning: 16 A 2 USB type A 5 V DC, maksimum spenning: 2.4 A
Effektforbruk	12 W
Monteringssupport	CEE60 installasjonsboks (1 modul)
Kompatibel med	Exxact standard flush mounting box
Posisjon på jordflens	Straight 0° position
Antall moduler	1 modul
Festemethode	Med skruer og klemmer
Fargetone	Antrasitt
Type overflate	Lakkert
Overflatebehandling	Ubehandlet mechanism cover
Forpakning	Boks
Antall pr. sett	1
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Type vern	Against short-circuits Thermal protection 1 ekstern sikring Automatic restart after ground fault or main power loss Automatisk overspenningsvern Battery charge protection
Omgivelsestemperatur drift	-5...35 °C
Levetid i sykluser	30000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	3 x Hurtigkobling:
Antall kabler	2
Maks tverrsnitt på klemme	1,5...2,5 mm ² for Stiv kabel(er) 1,5...2,5 mm ² for Mangetrådet kabel(er)
Materiale	PC (polykarbonat): Senterplate PC (polykarbonat): Foringsrør
Avmantlingslengde	11 mm

Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	44 mm
Innbyggingsdybde	32 mm
Vekt	0,092 kg
Standarder	IEC 60884-1 NEN-EN 50198-2 EN/IEC 60950 DIN VDE 0620-1

Miljø

Produktsertifikater	NEMKO[RETURN]VDE[RETURN]SEMKO[RETURN]KEMA-KEUR[RETURN]CB[RETURN]FI
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP20
Miljøegenskaper	Innendørs bruk Normale omgivelser

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,600 cm
Pakke 1 Bredde	7,400 cm
Pakke 1 Vekt	8,000 cm
Package 1 Weight	116,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	54
Pakke 2 Høyde	29,800 cm
Pakke 2 Bredde	39,200 cm
Pakke 2 Lengde	30,200 cm
Pakke 2 Vekt	6,684 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------