

Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Serie | Exxact |
| Produkt eller type komponent | Trykknapp |
| Bus type | KNX |
| Fargetone | Antrasitt (RAL 7021) |

Komplementær

| | |
|------------------------|----------------|
| Enhetens utseende | Mekanisme |
| Produsert i | KNX bus system |
| Teknologi | Elektronisk |
| Montering av enhet | Innfelt |
| Antall brytere | 2 |
| Antall funksjonstaster | 4 |
| Lokal varsling | LED |
| Materiale | Polykarbonat |
| Type overflate | Høyglans |
| Merking | 2 x Opp-Ned |
| Antall pr. sett | Sett á 1 |

Miljø

| | |
|-----------------------|------|
| IP-grad | IP20 |
| IK beskyttelsesklasse | IK02 |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 66,0 g |
| Forpakning 1 høyde | 5,3 cm |
| Forpakning 1 bredde | 7,6 cm |
| Forpakning 1 lengde | 7,6 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | BB1 |
| Antall enheter forpakning 2 | 10 |
| Forpakning 2 vekt | 827,0 g |
| Forpakning 2 høyde | 16,6 cm |
| Forpakning 2 bredde | 17 cm |
| Forpakning 2 lengde | 28,2 cm |
| Enhetstype forpakning 3 | CAR |
| Antall enheter forpakning 3 | 20 |
| Forpakning 3 vekt | 2,05 kg |
| Forpakning 3 høyde | 18,5 cm |

| | |
|---------------------|-------|
| Forpakning 3 bredde | 30 cm |
| Forpakning 3 lengde | 40 cm |

Bærekraftig

| | |
|------------------|---|
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |

Garantiperiode

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|