



Teknisk informasjon

Serie	Renova
Produkt eller type komponent	Dimmer
Applikasjon	Lyskontroll
Enhetens utseende	Med festeramme og sentralplate
Dimmertype	Transistor
Lasttype	230 V AC halogenlampe: 40...300 W Glødelampe: 40...315 W Lavspent halogenlampe med elektronisk transformator: 40...315 W
Colour	Sort (NCS S 9000-N)
Antall pr. sett	Sett å 1

Komplementær

[Ue] merkespenning	230 V
Merkestrøm	10 A
Effektområde	40...315 W 40...300 W
Bryterfunksjon	1-pol 2-veis
Dimmerkontroll	Vri
Type vern	Kortslutnings- og overspenningsvern med automatisk tilbakestilling
Tilkoblinger	Skruklemmer
Antall klemmer	1
Type skruhode	Pozidriv nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	PC/ABS
Montering av enhet	Innfelt
Diameter	83 mm
Innbyggingsdybde	29 mm
Dybde	22 mm

Miljø

IP-grad	IP20
Standarder	EN 60669-2-1 EN 60669-1

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,2 cm
Pakke 1 Bredde	9,8 cm
Pakke 1 Vekt	9,8 cm
Package 1 Weight	126,0 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	10,2 cm
Pakke 2 Bredde	20,0 cm

Pakke 2 Lengde	39,8 cm
Pakke 2 Vekt	1,368 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------