



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Hode til trykknapp
Type komponent	XACA

Komplementær

Merking	Umerket
Knappens tilleggs info.	Booted
Hette eller dekselfarge	Sort
Produktkompatibilitet	XACA..
Montasjeplassering	Foran kabinett
Salg per udelelig kvantitet	10
Standarder	CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 60204-32 IEC 60947-5-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med IEC 61140
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 conforming to IEC 62262
Vekt	0,01 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,200 cm
Pakke 1 Bredde	3,000 cm
Pakke 1 Vekt	3,000 cm
Package 1 Weight	9,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	4,000 cm
Pakke 2 Bredde	8,000 cm
Pakke 2 Lengde	12,000 cm
Pakke 2 Vekt	95,000 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	700
Pakke 3 Høyde	30,000 cm

Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	7,120 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------