



#### Teknisk informasjon

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Produktspekter               | Harmony XAC             |
| Produkt eller type komponent | Pendant control station |
| Kortnavn utstyr              | XACB                    |

#### Komplementær

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tablå type                       | Dobbeltisolert                                     |
| Kapslingsmateriale               | Glassfiberarmert polyester                         |
| Type elektrisk krets             | Styrekrete<br>Hovedstrøm                           |
| Kapslingstype                    | Tom kapsling                                       |
| Antall cut-out                   | 3 hull                                             |
| Kontrollstasjon farge            | Gul                                                |
| Kabelinngang                     | Gummihylse med trappet oppføring 7...13 mm         |
| Beskyttelsesbøyle                | Uten                                               |
| Vertikal operatør cut-out center | 40 mm                                              |
| Standarder                       | CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1                   |
| Produktsertifikater              | CSA type 4                                         |
| Overflatebeskyttelse             | TH                                                 |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                        |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                        |
| Vibrasjonsmotstand               | 15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 |
| Støtmotstand                     | 100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27                |
| Overspenningskategori            | Klasse II i samsvar med IEC 61140                  |
| IP-grad                          | IP65 i samsvar med IEC 60529                       |
| IK beskyttelsesklasse            | IK08 conforming to IEC 62262                       |
| Mekanisk levetid                 | 1000000 sykluser                                   |
| Vekt                             | 0,76 kg                                            |

#### Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 10,7 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 11,5 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 26,5 cm |
| Package 1 Weight         | 613,0 g |
| Enhetstype pakke 2       | S04     |
| Antall enheter i pakke 2 | 12      |
| Pakke 2 Høyde            | 30,0 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 40,0 cm |

|                |          |
|----------------|----------|
| Pakke 2 Lengde | 60,0 cm  |
| Pakke 2 Vekt   | 8,158 kg |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |


## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CZ |
|------------------|----|


## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## Dimensions




### Protective cable sleeves



(1) Internal ø


## Control of Single-Speed Reversing Motor

With XESD1181 contact block, to be ordered separately



## Control of 2-Speed Reversing Motor


With XESD1281 contact block, to be ordered separately




KM High speed contactor

## Control of Single-Speed Reversing Motor 2-Phase Switching

With XESD1191 contact block, to be ordered separately




Combined with 3-pole isolating block XACS399 or XACS3991, shown in the unoperated position (pendant station "supplied"), fitted with key release trigger action latching Emergency stop operator.




## Control of 2-Speed Reversing Motor 2-Phase Switching

With XESD1291 contact block, to be ordered separately



## Control of Single-Speed Reversing Motor 3-Phase switching, Reversing by 2-Phase Inversion

With XESD2201 contact block, to be ordered separately



## Control of Single-Speed Reversing Motor 3-Phase switching, Reversing by 2-Phase Inversion

With XESD2241 contact block, to be ordered separately

