



Oversikt

Presentasjon	APC Smart-UPS SC is ideal for small and medium businesses looking to protect networking equipment and point-of-sale (POS) devices from power disturbances and outages. The Smart-UPS SC features network grade protection, hot swap batteries, and built-in data line protection for worry free uninterruptible power protection for increased availability. Built on the same standards as the award-winning Smart-UPS, Smart-UPS SC provides the basic features and manageability needed to protect entry-level applications
Leveringstid	Usually in Stock

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Merkeeffekt i W	260 W
Merkeeffekt VA	420 VA
Input Connection Type	IEC 320 C14
Output connection type	3 IEC 320 C13 1 IEC 320 C13 surge 2 IEC Jumpers
Antall rack-enhet	0U
Batteritype	Bly-syre batteri
Inkludert utstyr	Brukermanual Smart UPS signalling RS-232 cable CD with software

Batteri og levetid

Batterispenningen	12 V
Extended runtime	0
Kapasitet på batteri	7,0 Ah
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteriopladingstid	3 t
Number of battery replacement quantity	1
Batterilevetid	3...5 år
Batteri ladekraft	28 W rated

Generelt

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Product web sub-family	Entry level
Overflødig	No

Fysisk

Farge	Grå
Høyde	16,8 cm
Bredde	11,9 cm
Dybde	36,8 cm
Vekt	9,09 kg
Montasjeplassering	Front
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB kompatibel	No

Inngang

Toleranse forsyningsspenning	195...265 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz automatisk gjenkjenning

Utgang

Harmonisk forvrengning	Mindre enn 5 % ved full last
Maximum configurable power in VA	420 VA
Maximum configurable power in W	260 W
Overføringstid	6 ms typical : 10 ms maximum
UPS type	Line interactive
Wave type	Stepped approximation to a sinewave
Utgangsfrekvens	47...53 Hz for 50 Hz nominal sync to mains 57...63 Hz for 60 Hz nominal sync to mains

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE[RETURN]EAC[RETURN]GOST[RETURN]NOM[RETURN]VDE[RETURN]VCCI
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljømessig

Akkustikknivå	45 dBA
Varmeavgivelse	50 Btu/t
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Relativ fuktighet	0...95 %
Storage Relative Humidity	0...95 %

Kommunikasjon og ledelse

Ledige plasser	0
Control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Data line protection	RJ45 modem/fax/DSL/10-100 base-T protection
Surge energy rate	320 J
Noise suppression	Full time multi-pole noise filtering : 0.7% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	31,8 cm
Pakke 1 Bredde	26,2 cm
Pakke 1 Vekt	50,8 cm
Package 1 Weight	10,23 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	32
Pakke 2 Høyde	141 cm
Pakke 2 Bredde	100 cm
Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	339,3 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PH
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------