



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Pendant control station
Kortnavn utstyr	XACB

Komplementær

Tablå type	Dobbeltisolert
Kapslingsmateriale	Glassfiberarmert polyester
Type elektrisk krets	Hovedstrøm
Kapslingstype	Komplett klart til bruk
Applikasjon for trykknappboks	Kontroll over én hastighet heise motor
Sammensetning av trykknappboks	2 taster + en nødstopp
Kontrollknappen typen	Stoppe trykknapp Ø 40 mm 3 NC med låsefunksjon Første trykknapp 2-poler øke, sakte Andre trykknapp 2-poler senke, sakte
Kompatibilitet	XESD1191 for reversing operation XACS499 for nødstopp
Mekanisk forrigling	Med mekanisk forigking
Kontrollstasjon farge	Gul
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 1 x 2,5 mm ² med eller uten kabel ende Skrutilkobling, 2 x 1,5 mm ² med eller uten kabel ende
Standarder	IEC 60947-5-1 IEC 60204-32 CSA C22.2 No 14
Produktsertifikater	CSA type 4
Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med IEC 61140
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Kabelinngang	Gummihylse med trappet oppføring 10...22 mm
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt	12 A
[Ui] isolasjonsspenning	Emergency stop contact: 400 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1 600 V i samsvar med CSA
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Driftsområde kontakter	Momentan
Betjeningskraft	17 N trykknapp 40 N Emergency stop
Kortslutningsvern	10 A med sikring av kassett sikring type aM

Merkeeffekt i hp	2 hp på 240 V, CSA sertifisert[RETURN]3 hp på 600 V, CSA sertifisert[RETURN]5 hp på 400V, CSA sertifisert
Nominell forbrukt effekt drift W	2200 W AC-3 på 240 V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-3 på 400V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-4 på 240 V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-4 på 400V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A
Elektrisk levetid	300000 Sykluser AC-3, 2200 W på 240 V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 300000 Sykluser AC-3, 2200 W på 400V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 300000 Sykluser AC-4, 2200 W på 240 V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 300000 Sykluser AC-4, 2200 W på 400V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 500000 Sykluser AC-3, 1500 W på 240 V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 500000 Sykluser AC-4, 1500 W på 240 V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 800000 Sykluser AC-3, 1500 W på 400V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 800000 sykluser AC-4, 1500 W på 400V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(23-24)NO (43-44)NO (13-14)NO (33-34)NO
Klemmebeskrivelse ISO n°2	(21-22)NC (31-32)NC (11-12)NC
Klemmemerking	(13-14)NO (11-12)NC
Vekt	0,94 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,500 cm
Pakke 1 Bredde	11,500 cm
Pakke 1 Vekt	26,500 cm
Package 1 Weight	888,000 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	11,302 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------