

SMT3000I

APC Smart-UPS, Line Interactive, 3kVA,
Tower, 230V, 8x IEC C13+1x IEC C19-uttak,
SmartSlot, AVR, LCD



Oversikt

Presentasjon	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Leveringstid	Usually in Stock

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Merkeeffekt i W	2700 W
Merkeeffekt VA	3000 VA
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P BS1363A Britisk
Output connection type	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19
Antall rack-enhet	0U
Antall kabler	1
Batteritype	Bly-syre batteri
Inkludert utstyr	USB kabel Documentation CD Smart UPS signalling RS-232 cable

Batteri og levetid

Tilleggsinformasjon	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Extended runtime	1
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteriopladningstid	3 t
Number of battery replacement quantity	1
Batterilevetid	3...5 år
Batteri ladekraft	271 W rated

Generelt

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Overflødig	No

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	43,5 cm
Bredde	19,7 cm
Dybde	54,4 cm
Vekt	52,5 kg
Montasjeplassering	Front
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB kompatibel	Yes

Inngang

Toleranse forsyningsspenning	151...302 V Justrbar 160...286 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz automatisk gjenkjenning

Utgang

Harmonisk forvrengning	Mindre enn 5 % ved full last
Maximum configurable power in VA	3000 VA
Maximum configurable power in W	2700 W
Overføringstid	2 ms typical
UPS type	Line interactive
Wave type	Sine wave
Utgangsfrekvens	47...53 Hz for 50 Hz nominal sync to mains 57...63 Hz for 60 Hz nominal sync to mains

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]VDE
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljømessig

Akkustikknivå	53 dBA
Varmeavgivelse	375 Btu/t
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Relativ fuktighet	0...95 %
Storage Relative Humidity	0...95 %

Kommunikasjon og ledelse

Kontrollpanel	Multifunction LCD status and control console
Nødstop	Yes
Ledige plasser	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	365 J
Noise suppression	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	69,9 cm
Pakke 1 Bredde	38,1 cm
Pakke 1 Vekt	76,2 cm
Package 1 Weight	63,7 kg
SCC14	731304268710

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PH
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery, optional on-site warranties available, optional extended warranties available
---------	--