



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Pendant control station
Kortnavn utstyr	XACB

Komplementær

Tablå type	Dobbeltisolert
Kapslingsmateriale	Glassfiberarmert polyester
Type elektrisk krets	Hovedstrøm
Kapslingstype	Komplett klart til bruk
Applikasjon for trykknappboks	Styring av to-trinns heise motor
Sammensetning av trykknappboks	2 taster + en nødstop
Kontrollknappen typen	Stoppe trykknapp Ø 40 mm 3 NC med låsefunksjon Første trykknapp 2-poler øke, sakte - fort Andre trykknapp 2-poler senke, sakte - fort
Kompatibilitet	XESD1291 for reversing operation XACS499 for nødstop
Mekanisk forrigling	Med mekanisk forigking
Kontrollstasjon farge	Gul
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 1 x 2,5 mm ² med eller uten kabel ende Skrutilkobling, 2 x 1,5 mm ² med eller uten kabel ende
Standarder	IEC 60947-5-1 IEC 60204-32 CSA C22.2 No 14
Produktsertifikater	CSA type 4
Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med IEC 61140
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Kabelinngang	Gummihylse med trappet oppføring 10...22 mm
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt	12 A
[Ui] isolasjonsspenning	Emergency stop contact: 400 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1 600 V i samsvar med CSA
[Uimp] Nominell impuls-spenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Driftsområde kontakter	Momentan
Betjeningskraft	17 N trykknapp 40 N Emergency stop
Kortslutningsvern	10 A med sikring av kassett sikring type aM

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installator ansvarlig for å utføre egnert og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Merkeeffekt i hp	2 Hp på 240 V, CSA sertifisert 3 Hp på 600 V, CSA sertifisert 5 hp på 400V, CSA sertifisert
Nominell forbrukt effekt drift W	2200 W AC-3 på 240 V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-3 på 400V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-4 på 240 V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-4 på 400V i samsvar med IEC 60947-3 appendix A
Elektrisk levetid	300000 Sykluser AC-3, 2200 W på 240 V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 300000 Sykluser AC-3, 2200 W på 400V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 300000 Sykluser AC-4, 2200 W på 240 V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 300000 Sykluser AC-4, 2200 W på 400V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 500000 Sykluser AC-3, 1500 W på 240 V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 500000 Sykluser AC-4, 1500 W på 240 V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 800000 Sykluser AC-3, 1500 W på 400V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 800000 sykluser AC-4, 1500 W på 400V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(51-52-54)OC (61-62-64)OC (43-44)NO (33-34)NO (13-14)NO (23-24)NO
Klemmebeskrivelse ISO n°2	(31-32)NC (11-12)NC (21-22)NC
Klemmemerking	(11-12)NC (13-14)NO
Vekt	0,99 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,000 cm
Pakke 1 Bredde	11,500 cm
Pakke 1 Vekt	26,000 cm
Package 1 Weight	910,000 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	11,570 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	48
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	60,000 cm
Pakke 3 Vekt	54,280 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------