

SMX1500RMI2UNC

APC Smart-UPS X, Line Interactive, 1500VA,
Rack/tower convertible 2U, 230V, 8x C13 IEC,
Network card, Extended runtime



Oversikt

Presentasjon	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Leveringstid	Usually Ships within 2 Weeks

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Merkeeffekt i W	1200 W
Merkeeffekt VA	1500 VA
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 320 C14
Output connection type	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
Antall rack-enhet	2U
Kabellengde	1,83 m
Antall kabler	1
Batteritype	Bly-syre batteri
Inkludert utstyr	CD with software Documentation CD Installation guide Rack mounting support rails Removable support feet Smart UPS signalling RS-232 cable USB kabel

Batteri og levetid

Extended runtime	0
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batterioppladningstid	3 t
Number of battery replacement quantity	1
Batterilevetid	3...5 år
Batteri ladekraft	103 W rated

Generelt

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Product web sub-family	Network card pre-installed
Overflødig	No

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	8,9 cm
Bredde	43,2 cm
Dybde	49 cm
Vekt	24,82 kg
Mounting preference	Lower
Monteringsmetode	Rack-mounted
Two post mountable	0
USB kompatibel	Yes

Inngang

Brytekapasitet, A	10 A
Toleranse forsyningsspenning	151...302 V Justrbar 160...286 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz automatisk gjenkjenning

Utgang

Harmonisk forvrengning	Mindre enn 5 %
Maximum configurable power in VA	1500 VA
Maximum configurable power in W	1200 W
UPS type	Line interactive
Wave type	Sine wave
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains

Overenstemmelse

Produktsertifikater	C-Tick[RETURN]CE[RETURN]VDE[RETURN]EAC
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljømessig

Akkustikknivå	40 dBA
Varmeavgivelse	133 Btu/t
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur drift	0...45 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Relativ fuktighet	0...95 %
Storage Relative Humidity	0...95 %

Kommunikasjon og ledelse

Kontrollpanel	Multifunction LCD status and control console
Nødstop	Yes
Ledige plasser	0
Preinstalled device	Network management card 3 with environmental monitoring
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	645 J
Noise suppression	Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	24,6 cm
Pakke 1 Bredde	58,9 cm
Pakke 1 Vekt	62 cm
Package 1 Weight	30 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	16
Pakke 2 Høyde	135 cm
Pakke 2 Bredde	100 cm
Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	514,88 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PH
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery
---------	---