



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAP
Produkt eller type komponent	Die-cast empty control station
Kortnavn utstyr	XAPD
Produsert i	For Ø 22 mm control and signalling units
Produktet frontplate størrelse	85 x 310 mm
Brukbar dybde	74,5 mm
Antall cut-out	Without cut-out
Farge på basen av kapslingen	Grå (RAL 7035)
Farge på deksel	Grå (RAL 7035)
Materiale	Die cast aluminium
Salg per udelelig kvantitet	1
IP-grad	IP65 i samsvar med EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

Komplementær

Antall vertikale rader	0
Antall vannrette rekker	0
Tablå type	Metall
Kabelinngang	1 x nippel i samsvar med ISO
Gjengetype	M32 x 1.5
Bredde	85 mm
Høyde	310 mm
Dybde	77 mm
Vekt	0,81 kg

Miljø

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse I i samsvar med IEC 61140
IK beskyttelsesklasse	IK06 i samsvar med IEC 62262
Motstandsevne mot kjemikalier	Special treatment can be obtained on request
Produktsertifikater	EAC

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,200 cm
Pakke 1 Bredde	12,800 cm
Pakke 1 Vekt	31,800 cm
Package 1 Weight	978,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer


Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Dimensions and Fixing



(1) : 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland ISO M32 x 1.5

(2) : 1 hole, without blanking plug, for cable gland ISO M32 x 1.5

(3) : 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 19 mm/0.75 in.

P : Usable depth

a		b		c		G		H		P	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
85	3.35	310	12.20	77	3.03	55	2.17	295	11.61	74.5	2.93